

**SAI-M23-KBC-2-0.75-2.5**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

**A kép illusztráció**

Az M23 kerek dugaszoló csatlakozók nagyszámú összeillesztési ciklust, magas áramtovábbítási kapacitást és magas érintkezősűrűséget nyújtanak minimális méretekkel.

Enclosures, inserts and crimp contacts need to be ordered separately.

**Általános rendelési adatok**

Változat	Sensor/Actuator plug-in connector, Crimp contact
Rendelési szám	<a href="#">1170260000</a>
Típus	SAI-M23-KBC-2-0.75-2.5
GTIN (EAN)	4032248962099
Qty.	50 Darab

## SAI-M23-KBC-2-0.75-2.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Technical data

## Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS	Megfelel
UL File Number Search	<a href="#">UL weboldal</a>
Tanúsítvány száma (UR)	E344862

## Méreték és tömegek

Hossz	16.5 mm	Hossz, inch	0.6496 inch
Nettó tömeg	0.6 g		

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	1c533b66-fcff-4da5-b89f-fd55fbf5cb55

## Beállítások re. SAI M23 krimpelőszerzőszám

Beállítások re. SAI M23 krimpelőszerzőszám	Krimpelőszerzőszám	1203960000	
	Pozicionáló helye	5	
	Crimping mandrel adjustment acc. to mm <sup>2</sup>	Vezetékkeresztmetszet 0.75 mm <sup>2</sup>	
		Krimpelőtüske beállítása	1.25
		Vezetékkeresztmetszet 1.00 mm <sup>2</sup>	
		Krimpelőtüske beállítása	1.35
		Vezetékkeresztmetszet 1.50 mm <sup>2</sup>	
		Krimpelőtüske beállítása	1.45
Vezetékkeresztmetszet 2.50 mm <sup>2</sup>			
Krimpelőtüske beállítása	1.6		


## Egyedi igényekre szabható dugaszoló csatlakozók műszaki adatai

Érintkező felület	Aranyozott	Csatlakozás típusa	Krimpelhető csatlakozás
Szigetelési ellenállás	> 1010 Ω	Érintkező anyaga	Vörösréz-cink ötvözet
Vezeték-keresztmetszet, max.	2.5 mm <sup>2</sup>	Vezeték-keresztmetszet, min.	0.75 mm <sup>2</sup>
Dugaszolási ciklusok	> 1000	Az érintkező típusa	Hüvely

## Besorolások

ETIM 8.0	EC000796	ETIM 9.0	EC000796
ETIM 10.0	EC000796	ECLASS 14.0	27-44-02-92
ECLASS 15.0	27-44-02-92		

Rajz



**SAI-M23-KBC-2-0.75-2.5**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

**Accessories****...M23-hoz**

A Weidmüller az érzékelő - működtető elem kábelezéshez szükséges szerszámok és tartozékok széles választékát kínálja.

**Általános rendelési adatok**

Típus	SAI M23 CRIMPING TOOL 1	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1203840000</a>	Présszerszám jel- és hálózati érintkezőkhöz, 4 fogas krimpelés
GTIN (EAN)	4032248986934	
Qty.	1 ST	
Típus	SAI M23 CRIMPING TOOL 2	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1203960000</a>	Présszerszám jelérintkezőkhöz, 4 fogas krimpelés
GTIN (EAN)	4050118000764	
Qty.	1 ST	