

SAI-M23-KSC-LS-0.25-1.0

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Az M23 kerek dugaszoló csatlakozók nagyszámú összeillesztési ciklust, magas áramtovábbítási kapacitást és magas érintkezősűrűséget nyújtanak minimális méretekkel.

Enclosures, inserts and crimp contacts need to be ordered separately.

Általános rendelési adatok

Változat	Érzékelő-/beavatkozó dugaszolható csatlakozó, Krimpelhető érintkező
Rendelési szám	1170390000
Típus	SAI-M23-KSC-LS-0.25-1.0
GTIN (EAN)	4032248962105
Qty.	50 Darab
Szállítás állapota	Ez a termék már nem kapható.
Utolsó rendelési dátum	2026-12-31T00:00:00+01:00

SAI-M23-KSC-LS-0.25-1.0

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS	Megfelel
UL File Number Search	UL weboldal
Tanúsítvány száma (UR)	E344862

Méretetek és tömegek

Hossz	23.6 mm	Hossz, inch	0.9291 inch
Nettó tömeg	0.36 g		

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétellel
RoHS alóli kivétel (ha van/ismert ilyen)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	1c533b66-fcff-4da5-b89f-fd55fbf5cb55

Beállítások re. SAI M23 krimpelőszerző


Beállítások re. SAI M23 krimpelőszerző	Krimpelőszerző	1
	Pozicionáló helye	1
	Krimpcsatlakozó	Krimpelő, tű, táp, 1 mm
	Crimping mandrel adjustment acc. to mm ²	Vezetékkeresztmetszet 0.25 mm ²
		Krimpelőtüske beállítása 0.8
		Vezetékkeresztmetszet 0.35 mm ²
		Krimpelőtüske beállítása 0.85
		Vezetékkeresztmetszet 0.50 mm ²
		Krimpelőtüske beállítása 1.03
		Vezetékkeresztmetszet 0.75 mm ²
		Krimpelőtüske beállítása 1.08
		Vezetékkeresztmetszet 1.00 mm ²
		Krimpelőtüske beállítása 1.13

Egyedi igényekre szabható dugaszoló csatlakozók műszaki adatai

Érintkező felület	Aranyozott	Csatlakozás típusa	Krimpelhető csatlakozás
Szigetelési ellenállás	> 1010 Ω	Érintkező anyaga	Vörösréz-cink ötvözet
Vezeték-keresztmetszet, max.	1 mm ²	Vezeték-keresztmetszet, min.	0.25 mm ²
Dugaszolási ciklusok	> 1000	Az érintkező típusa	Érintkező

Besorolások

ETIM 8.0	EC000796	ETIM 9.0	EC000796
ETIM 10.0	EC000796	ECLASS 14.0	27-44-02-92
ECLASS 15.0	27-44-02-92		

Rajz

Tartozékok

...M23-hoz



A Weidmüller az érzékelő - működtető elem kábelezéshez szükséges szerszámok és tartozékok széles választékát kínálja.

Általános rendelési adatok

Típus	SAI M23 CRIMPING TOOL 1	Változat
Rendelési szám	1203840000	Présszerszám jel- és hálózati érintkezőkhöz, 4 fogas krimpelés
GTIN (EAN)	4032248986934	
Qty.	1 ST	