


## CH20M45 S 2PSC/2PSC RD 2014

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

### Product image



A CH20M készülékház oldaleleme olyan egyedi szerkezetet tesz lehetővé Önnek, amely rugalmasan igazítható az Ön igényeihez. Különösen praktikus előnyt jelent az, hogy a nem szükséges nyílások egyszerűen lezárhatók burkolatokkal. Ez nem csak áttekinthető és gondos megjelenést biztosít, de védelmet nyújt a por és más környezeti hatások ellen is. Használja ki a CH20M készülékház sokoldalúságának előnyét, és tervezze meg hatékonyan és saját elképzeléseinek megfelelően a projektjeit!

### Általános rendelési adatok

Változat	Oldalelem, OMNIMATE Housing - CH20M sorozat piros, Oldalelem, Szélesség: 45 mm
Rendelési szám	<a href="#">1206930000</a>
Típus	CH20M45 S 2PSC/2PSC RD 2014
GTIN (EAN)	4032248988785
Qty.	6 Darab

## CH20M45 S 2PSC/2PSC RD 2014

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

## Méretek és tömegek

Mélység	105.3 mm	Mélység (coll)	4.1457 inch
Magasság	22.8 mm	Magasság (coll)	0.8976 inch
Szélesség	45 mm	Szélesség (coll)	1.7716 inch
Nettó tömeg	13.2 g		

## Hőmérséklet

Ambient temperature	-25 °C...85 °C	Üzemi hőmérsékleti tartomány	-40...120 °C
Páratartalom	5 – 93% rel. páratartalom, Tu = 40 °C, páralecsapódás nélkül		

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

## Anyagadatok

UL 94 éghetőségi osztály	V-0	Szigetelőanyag	PA 66 GF 30
Szigetelőanyag csoport	I	Felületi minőség	kezeletlen
Alapanyag	Műanyag	Kűszóútképzési összehasonlítási szám (CTI)	600 ≤ CTI

## Általános adatok

Szín	piros	Védelmi osztály	IP20 felszerelt állapotban
Színskála (hasonló)	RAL 3020	Információ az egész szerelvényre vonatkozóan, lásd a hivatkozott cikkeket	<a href="#">CH20M45 B BK/OR 2010</a>
Tokozási opció	Nem		

## Komponens tulajdonságok

Funkcionális port előkészítő kivágása elkészítve	Nem	Number of poles, max.	16
Szellőzőnyílások száma	2	Az aljzatokon lévő nyílások száma	4
Csatlakozás szintek száma	2		

## Besorolások

ETIM 8.0	EC001031	ETIM 9.0	EC001031
ETIM 10.0	EC001031	ECLASS 14.0	27-19-06-02
ECLASS 15.0	27-19-06-02		


**CH20M45 S 2PSC/2PSC RD 2014**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

**Rajzok**

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Product image**



**Product image**



**Méretrajz**



## CH20M45 S 2PSC/2PSC RD 2014

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## CH20M AD SHL 5.00/04 - oldalelem fedél CH20M22, CH20M45, CH20M67-hez



Jövőbiztos megoldások ipari elektronikához, kapcsolószekrénybe való beszereléshez  
Az elektronika házak döntő fontosságúak, amikor elektronikus szerelvényeket kell beépíteni a kapcsolószekrénybe. Védik az érzékeny komponenseket, és megbízható csatlakozásokat biztosítanak. A kiváló minőségű anyagoknak köszönhetően hosszú ideig tartó megoldásokat kínálnak ipari alkalmazásokhoz.  
Az Ön előnyei:  
Rugalmasság: Skálázható megoldások különböző igényekhez  
Biztonság: Robusztus szerkezeti kialakítás az elektronikai alkalmazások védelmére  
Hatékonyság: Egyszerű telepítés és optimalizált csatlakozástechnika  
Készülékház megoldások minden alkalmazáshoz: Portfóliónk moduláris készülékházakat (pl. CH20M), kis készülékházakat és profil készülékházakat tartalmaz, amelyek vezérléshez, jelátalakításához és biztonsági alkalmazásokhoz használhatók. Ezek a házak testreszabható szerkezeti kialakításokat, egyszerű szerelést és nagy csatlakozási kapacitást kínálnak.  
Testreszabás:  
A standard megoldásokon kívül a szerkezeti kialakítás, a színek és a nyomtatás testreszabását is kínáljuk. A Weidmüller Configurator egyedi szerkezeti kialakítást tesz lehetővé.  
Szolgáltatásunk:  
Szaktanácsokat és műszaki támogatást kínálunk az Ön projektjeihez. A letöltési területen CAD-adatok, adatlapok és szerelési útmutatók találhatók a hatékony integráláshoz.

## Általános rendelési adatok

Típus	CH20M AD SHL 5.00/04 AG...	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1472830000</a>	Fedél, OMNIMATE Housing - CH20M sorozat Achátszürke, Oldalelem burkolat, Szélesség: 22.5 mm
GTIN (EAN)	4050118279429	
Qty.	50 ST	
Típus	CH20M AD SHL 5.00/04 BK...	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1221310000</a>	Fedél, OMNIMATE Housing - CH20M sorozat fekete, Oldalelem burkolat, Szélesség: 22.5 mm
GTIN (EAN)	4050118004830	
Qty.	50 ST	