

HTX-IE-POF**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Krimpelő és csupaszolószerszámok polimer optikai szálak (POF) fényvezető csatlakozóihoz

Általános rendelési adatok

Változat	Présszerszám
Rendelési szám	1208870000
Típus	HTX-IE-POF
GTIN (EAN)	4032248990269
Qty.	1 Darab

Műszaki adatok

Méretek és tömegek

Szélesség	220 mm	Szélesség (coll)	8.6614 inch
Nettó tömeg	645 g		

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Nem érintett
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012

Műszaki adatok

Árucikk leírása	Présszerszám	Változat	Mechanikus, cserélhető betétek nélkül
-----------------	--------------	----------	---------------------------------------

Érintkező leírása

Érintkező típusa	1 mm vastag polimer optikai szálakhoz
------------------	---------------------------------------

Fontos megjegyzés

Termékinformáció	<p>HTX_IE_POF</p> <ul style="list-style-type: none"> Csupán egyetlen szerszám szükséges az SC-RJ dugók teljes feldolgozásához 1 mm vastag polimer optikai szálak feldolgozásához, különösen PROFINET és ETHERNET/IP SC-RJ csatlakozókhoz Duplex polimer optikai szálak csupasztolásához A dugaszok krimpelése és a polimer optikai szálak vágása egy lépésben történik A vágási felület nem igényel kiegészítő csiszolást Illesztőelem az SC-RJ dugók pontos pozicionálásához Ergonomikus kialakítású markolatok Nagy ismétlési pontosság Több mint 15 000 művelettel ellenőrizve <p>Csak három lépés az IP67 csatlakozó kialakítása:</p> <ol style="list-style-type: none"> A polimer optikai kábel csupasztolása Krimpelés és vágás A húzásmentesítő krimpelése
------------------	---

Besorolások

ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ETIM 10.0	EC000168	ECLASS 14.0	21-04-38-11
ECLASS 15.0	21-04-38-11		



HTX-IE-POF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Szerszámok



- Flexibilis és merev, speciális szigetelőanyagú vezetékekhez
- Kiváló minőségű csupaszolás ipari alkalmazásokhoz (teljesíti a repülőgépipari követelményeket)
- A speciális alakú kések különleges típusú szigetelések és vezeték-konfigurációk csupaszolását is lehetővé teszik
- A csupaszolási hossz végütközővel állítható
- Rendkívül sokoldalú a cserélhető csupaszoló egységeknek köszönhetően
- A csupaszolás eredménye tetszőleges alkalommal megismételhető
- Nem károsodik a vezeték
- Masszív kivitelének köszönhetően tartós és megbízható szerszám
- Belső vágási funkció

Általános rendelési adatok

Típus	MULTI-STRIPAX IE-POF	Változat
Rendelési szám	1208880000	Szerszámok, Csupaszoló és vágószerszám
GTIN (EAN)	4032248990276	
Qty.	1 ST	

Olló



A Weidmüller a vörösréz és alumínium kábelek vágásának specialistája. Termékpalalettája a kis keresztmetszetekhez való, közvetlen erővel működtetett vágókészülékektől a nagy keresztmetszetekhez való vágógépekig terjed. A mechanikus működtetés és a vágószerszám különleges alakja minimálisra csökkenti a szükséges erőt. Vágótermékeinek széles választékával a Weidmüller a professzionális kábelfeldolgozás valamennyi feltételének képes megfelelni.

Általános rendelési adatok

Típus	SCISSORS KEVLAR	Változat
Rendelési szám	1208910000	Electrician's scissors
GTIN (EAN)	4032248990085	
Qty.	1 ST	