

TOOL SET IE-POF**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Krimpkészletek

Általános rendelési adatok

Változat	Krimpelő szerszám: HTX-IE-POF, Csúpaszoló szerszám: Multi-Stripax IE-POF
Rendelési szám	1208930000
Típus	TOOL SET IE-POF
GTIN (EAN)	4032248990283
Qty.	1 Darab

TOOL SET IE-POF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretek és tömegek

Mélység	241 mm	Mélység (coll)	9.4882 inch
Magasság	79 mm	Magasság (coll)	3.1102 inch
Szélesség	338 mm	Szélesség (coll)	13.3071 inch
Nettó tömeg	1833 g		

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Nem érintett
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	1eacbb3e-7931-4ebb-9179-f29fd9b50028

Szortimentek

Csupaszoló szerszám	Multi-Stripax IE-POF	Krimpelő szerszám	HTX-IE-POF
---------------------	----------------------	-------------------	------------

Besorolások

ETIM 8.0	EC000149	ETIM 9.0	EC000149
ETIM 10.0	EC000149	ECLASS 14.0	21-04-50-03
ECLASS 15.0	21-04-50-03		

TOOL SET IE-POF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

...polimer optikai szálak (POF) optikai kábelhez



Krimpelő és csupaszolószerszámok polimer optikai szálak (POF) fényvezető csatlakozóihoz

Általános rendelési adatok

Típus	HTX-IE-POF	Változat
Rendelési szám	1208870000	Présszerszám
GTIN (EAN)	4032248990269	
Qty.	1 ST	

Szerszámok



- Flexibilis és merev, speciális szigetelőanyagú vezetékekhez
- Kiváló minőségű csupaszolás ipari alkalmazásokhoz (teljesíti a repülőgépipari követelményeket)
- A speciális alakú kések különleges típusú szigetelések és vezeték-konfigurációk csupaszolását is lehetővé teszik
- A csupaszolási hossz végütközővel állítható
- Rendkívül sokoldalú a cserélhető csupaszoló egységeknek köszönhetően
- A csupaszolás eredménye tetszőleges alkalommal megismételhető
- Nem károsodik a vezeték
- Masszív kivitelének köszönhetően tartós és megbízható szerszám
- Belső vágási funkció

Általános rendelési adatok

Típus	MULTI-STRIPAX IE-POF	Változat
Rendelési szám	1208880000	Szerszámok, Csupaszoló és vágószerszám
GTIN (EAN)	4032248990276	
Qty.	1 ST	

TOOL SET IE-POF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Olló



A Weidmüller a vörösréz és alumínium kábelek vágásának specialistája. Termékalettája a kis keresztmetszetekhez való, közvetlen erővel működtetett vágókészülékektől a nagy keresztmetszetekhez való vágógépekig terjed. A mechanikus működtetés és a vágószerszám különleges alakja minimálisra csökkenti a szükséges erőt. Vágótermékeinek széles választékával a Weidmüller a professzionális kábelfeldolgozás valamennyi feltételének képes megfelelni.

Általános rendelési adatok

Típus	SCISSORS KEVLAR	Változat
Rendelési szám	1208910000	Electrician's scissors
GTIN (EAN)	4032248990085	
Qty.	1 ST	

Koffer



- A ház törhetetlen polipropilénből készül
- Hordozható és áttekinthető tárolás minimális helyen
- Két masszív csúszó rögzítéssel
- A szortiment táskák és dobozok állítva tárolhatók és az elcsúszás veszélye nélkül egymásra helyezhetők
- betétekkel felosztható

Általános rendelési adatok

Típus	KOFFER PSC80 PC	Változat
Rendelési szám	9202330000	Szerszámok, Üres doboz / bőrönd
GTIN (EAN)	4032248486700	
Qty.	1 ST	