



Krimpelő szerszámok érvéghüvelyekhez, műanyag gallérral vagy anélkül

- Kilincsmű a pontos krimpeléshez
- Kioldási lehetőség helytelen működés esetén

**Általános rendelési adatok**

Változat	Krimpelő szerszám érvéghüvelyekhez, 0.25mm <sup>2</sup> , 10mm <sup>2</sup> , Hatszög sajtolás
Rendelési szám	<a href="#">1445070000</a>
Típus	PZ 10 HEX
GTIN (EAN)	4050118250312
Qty.	1 Darab

## Műszaki adatok

## Méretek és tömegek

Szélesség	195 mm	Szélesség (coll)	7.6772 inch
Nettó tömeg	528 g		

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Nem érintett
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012

## Műszaki adatok

Árucikk leírása	Présszerszám	Változat	Mechanikus, cserélhető betétek nélkül
-----------------	--------------	----------	---------------------------------------

## Szerszámjellemzők - krimpelés


Hajtás	mechanikus	Érvég hüvelyek keresztmetszete, max.	10 mm <sup>2</sup>
Érvég hüvelyek keresztmetszete, min.	0.25 mm <sup>2</sup>	Krimpelési típus/profil	Hatszög sajtolás

## Érintkező leírása

Érintkező típusa	Iker-érvég hüvelyek műanyag gallérral vagy anélkül	Vezeték-keresztmetszet, max. AWG	AWG 8
Vezeték-keresztmetszet, min. AWG	AWG 24	Krimpelési tartomány, max.	10 mm <sup>2</sup>
Krimpelési tartomány, min.	0.25 mm <sup>2</sup>		

## Besorolások

ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ETIM 10.0	EC000168	ECLASS 14.0	21-04-38-11
ECLASS 15.0	21-04-38-11		




**Felhasználási példa**



**Felhasználási példa**



**Felhasználási példa**



## Tartozékok

## Pótalkatrészek



A szigetelés csupaszítása után megfelelő érintkező vagy érvéghüvely krimpelhető a kábel végére. A krimpelés biztonságos kapcsolatot hoz létre a vezeték és az érintkező között, és egyre szélesebb körben helyettesíti a forrasztást. A krimpelés homogén, állandó kapcsolat kialakítását jelenti vezeték és csatlakozóelem között. A csatlakozás csak kiváló minőségű precíziós szerszámokkal alakítható ki. Az eredmény egy mechanikai és elektromos szempontból egyaránt biztonságos és megbízható csatlakozás. A Weidmüller mechanikus krimpelő szerszámok széles választékát kínálja. A kioldó mechanizmussal ellátott integrált racsnival az optimális krimpelésről gondoskodik. A Weidmüller-szerszámokkal készített krimpelt csatlakozások megfelelnek a nemzetközi szabványoknak és szabályozásoknak.

## Általános rendelési adatok

Típus	ERTE GRIFFE PZ	Változat
Rendelési szám	<a href="#">9202810000</a>	Présszerszám, Pótalkatrész
GTIN (EAN)	4032248512577	
Qty.	1 ST	