

Csak egyedi rendeléssel



- Automatikus csupaszoláshoz és krimpeléshez
- Időtakarékos és hatékony feldolgozás
- Könnyen állítható a megfelelő keresztmetszeti tartományhoz
- Csupaszolás és krimpelés egy lépésben
- Más gyártó hüvelyek és érintkezőinek feldolgozása a gép üzemzavarát és meghibásodását eredményezheti!

**Általános rendelési adatok**

Változat	Automatic stripper and crimper
Rendelési szám	<a href="#">1266370000</a>
Típus	CA 100 C
GTIN (EAN)	4050118056303
Qty.	1 Darab

## Műszaki adatok

### Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

### Méretetek és tömegek

Mélység	280 mm	Mélység (coll)	11.0236 inch
Magasság	390 mm	Magasság (coll)	15.3543 inch
Szélesség	410 mm	Szélesség (coll)	16.1417 inch
Nettó tömeg	23000 g		

### Termékek környezetvédelmi megfelelése


RoHS megfelelési állapot	Megfelel
REACH SVHC	Lead 7439-92-1

### PW65 karbantartás - automatikus csupaszolás/krimpelés

Csupaszolási tartomány	0,14 - 0,34 mm <sup>2</sup> (~ AWG 26- 22)	Hajtás	Elektropneumatikus
Impulzus idő	kb. 1,5 s	Érvéghüvelyek keresztmetszete, max.	0.34 mm <sup>2</sup>
Érvéghüvelyek keresztmetszete, min.	0.14 mm <sup>2</sup>	Krimpelési hossz	6/8 mm
Fogyóeszközök	kábelsaruk zacskóban, Műanyagállérral vagy anélkül	Érvéghüvely hossza	10/12 mm
Sűrítettlevegő-csatlakozás	5 bar	Elektromos csatlakozás	100-240 V / 50/65 Hz

### Besorolások

ETIM 8.0	EC002778	ETIM 9.0	EC002778
ETIM 10.0	EC002778	ECLASS 14.0	17-13-01-01
ECLASS 15.0	17-13-01-01		



## Tartozékok

## Tartozékok/cserealkatrészek



- Automatikus csupaszoláshoz és krimpeléshez
- Időtakarékos és hatékony feldolgozás
- Könnyen állítható a megfelelő keresztmetszeti tartományhoz
- Csupaszolás és krimpelés egy lépésben
- Más gyártó hüvelyek és érintkezőinek feldolgozása a gép üzemzavarát és meghibásodását eredményezheti!

## Általános rendelési adatok

Típus	AIMESA CF U/L/LS SK TIN	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1283530000</a>	Automata gépek, Pótalkatrész
GTIN (EAN)	4050118073676	
Qty.	1 ST	
Típus	HUEHABA 0.14 CA 100 C	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1314530000</a>	Tartozékok, Pótalkatrész
GTIN (EAN)	4050118117592	
Qty.	1 ST	
Típus	HUEHABA 0.25 CA 100 C	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1314520000</a>	Tartozékok, Pótalkatrész
GTIN (EAN)	4050118117585	
Qty.	1 ST	
Típus	HUEHABA 0.34 CA 100 C	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1314510000</a>	Tartozékok, Pótalkatrész
GTIN (EAN)	4050118117370	
Qty.	1 ST	