

CA 100 C**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Csak egyedi rendeléssel

- Automatikus csupaszoláshoz és krimpeléshez
- Időtakarékos és hatékony feldolgozás
- Könnyen állítható a megfelelő keresztmetszeti tartományhoz
- Csupaszolás és krimpelés egy lépésben
- Más gyártó hüvelyekének és érintkezőinek feldolgozása a gép üzemzavarát és meghibásodását eredményezheti!

Általános rendelési adatok

Változat	Automatic stripper and crimper
Rendelési szám	1266370000
Típus	CA 100 C
GTIN (EAN)	4050118056303
Qty.	1 Darab

Technical data

Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

Méretek és tömegek

Mélység	280 mm	Mélység (coll)	11.0236 inch
Magasság	390 mm	Magasság (coll)	15.3543 inch
Szélesség	410 mm	Szélesség (coll)	16.1417 inch
Nettó tömeg	23000 g		

Termékek környezetvédelmi megfelelése


RoHS megfelelési állapot	Megfelel
REACH SVHC	Lead 7439-92-1

PW65 karbantartás - automatikus csupaszolás/krimpelés

Csupaszolási tartomány	0,14 - 0,34 mm ² (~ AWG 26- 22)	Hajtás	Elektropneumatikus
Impulzus idő	kb. 1,5 s	Érvéghüvelyek keresztmetszete, max.	0.34 mm ²
Érvéghüvelyek keresztmetszete, min.	0.14 mm ²	Krimpelési hossz	6/8 mm
Fogyóeszközök	kábelsaruk zacskóban, Műanyagallérral vagy anélkül	Érvéghüvely hossza	10/12 mm
Sűrítettlevegő-csatlakozás	5 bar	Elektromos csatlakozás	100-240 V / 50/65 Hz

Besorolások

ETIM 8.0	EC002778	ETIM 9.0	EC002778
ETIM 10.0	EC002778	ECLASS 14.0	17-13-01-01
ECLASS 15.0	17-13-01-01		



Accessories

Tartozékok/cserealkatrészek



- Automatikus csupaszoláshoz és krimpeléshez
- Időtakarékos és hatékony feldolgozás
- Könnyen állítható a megfelelő keresztmetszeti tartományhoz
- Csupaszolás és krimpelés egy lépésben
- Más gyártó hüvelyének és érintkezőinek feldolgozása a gép üzemzavarát és meghibásodását eredményezheti!

Általános rendelési adatok

Típus	AIMESA CF U/L/LS SK TIN	Változat
Rendelési szám	1283530000	Automata gépek, Pótalkatrész
GTIN (EAN)	4050118073676	
Qty.	1 ST	
Típus	HUEHABA 0.14 CA 100 C	Változat
Rendelési szám	1314530000	Tartozékok, Pótalkatrész
GTIN (EAN)	4050118117592	
Qty.	1 ST	
Típus	HUEHABA 0.25 CA 100 C	Változat
Rendelési szám	1314520000	Tartozékok, Pótalkatrész
GTIN (EAN)	4050118117585	
Qty.	1 ST	
Típus	HUEHABA 0.34 CA 100 C	Változat
Rendelési szám	1314510000	Tartozékok, Pótalkatrész
GTIN (EAN)	4050118117370	
Qty.	1 ST	