

IE-FCI-PWS-US**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



A FrontCom® Vario több funkciót integrál egy közös rendszerbe. A rendszert egyszerű telepíteni és az adat-, jel- és tápmodulok széles választékából választhat. Rendkívül kompakt kialakítása mellett a FrontCom® Vario számos egyedülálló termékjellemzőt kínál, amelyek az Ön számára a projekt tervezést és a munkafolyamatokat biztonságossá, gyorsá és időtállóvá teszik. Továbbá a FrontCom® Vario rendszernek olyan attraktív házkialakítása van, ami mellesleg a legnagyobb ütésállóságot nyújtja és teljes egészében megfelel az IP 65 védettségi osztály követelményeinek.

Általános rendelési adatok

Változat	FrontCom, Insert Power US, Type B, Aljzatos csatlakozó, US
Rendelési szám	1450800000
Típus	IE-FCI-PWS-US
GTIN (EAN)	4050118255638
Qty.	1 Darab

Műszaki adatok

Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS	Megfelel
UL File Number Search	UL weboldal
Tanúsítvány száma (UR)	E479233
Tanúsítvány száma (cURus)	E340886

Méreték és tömegek

Nettó tömeg	10.76 g
-------------	---------

Hőmérsékletek

Tárolási hőmérséklet	Üzemi hőmérséklet	-20 °C...85 °C
Telepítési hőmérséklet		

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

Általános adatok

Védelmi osztály	IP20 (első oldal)	Betét típusa	Insert Power US
Connector face	Type B		

Műszaki adatok

Átmeneti ellenállás	≤ 30 mΩ	Névleges feszültség (AC)	125 V
Ház fő anyaga	PA 66	Szigetelési ellenállás	≥ 100 MΩ @ 500 V DC
Névleges áram	15 A		

Rögzíthető vezetékek

Csatlakozás típusa	Forrasztott csatlakozás, FS 4,8 x 0,8	Vezetékcsatlakozási keresztmetszet, rugalmas, érvéghüvely nélkül	...
Vezetékcsatlakozási keresztmetszet, rendkívül rugalmas, érvéghüvely nélkül	...	Vezetékcsatlakozási keresztmetszet, merev	...
Vezetékcsatlakozási keresztmetszet, rugalmas, érvéghüvellyel	...	Vezetékcsatlakozási keresztmetszet, rendkívül rugalmas, érvéghüvellyel	...

Villamos tulajdonságok

Átmeneti ellenállás	≤ 30 mΩ	Szigetelési ellenállás	≥ 100 MΩ @ 500 V DC
---------------------	---------	------------------------	---------------------

Általános szabványok

Tanúsítvány száma (cURus)	E340886	Tanúsítvány sz. (DNV)	TAA000022B
Tanúsítvány száma (UR)	E479233		

Fontos megjegyzés


Termékinformáció	Az US aljzat érintésvédelme kötelező (1491920000 vagy 1450820000 tartozékok)
------------------	--

Műszaki adatok**Besorolások**


ETIM 8.0	EC001121	ETIM 9.0	EC001121
ETIM 10.0	EC001121	ECLASS 14.0	27-18-28-92
ECLASS 15.0	27-18-28-92		

Rajzok

Méretrajz



Méretrajz



árnyékolt



A FrontCom® Vario több funkciót integrál egy közös rendszerbe. A rendszert egyszerű telepíteni és az adat-, jel- és tápmodulok széles választékából választhat. Rendkívül kompakt kialakítása mellett a FrontCom® Vario számos egyedülálló termékjellemzőt kínál, amelyek az Ön számára a projekt tervezést és a munkafolyamatokat biztonságossá, gyorsá és időtállóvá teszik. Továbbá a FrontCom® Vario rendszernek olyan attraktív házkialakítása van, ami mellesleg a legnagyobb ütésállóságot nyújtja és teljes egészében megfelel az IP 65 védettségi osztály követelményeinek.

Általános rendelési adatok

Típus	IE-FC-SP-PWU/2ST	Változat
Rendelési szám	1450620000	FrontCom, Betétlemez, árnyékolt
GTIN (EAN)	4050118255270	
Qty.	1 ST	

árnyékolatlan



A FrontCom® Vario több funkciót integrál egy közös rendszerbe. A rendszert egyszerű telepíteni és az adat-, jel- és tápmodulok széles választékából választhat. Rendkívül kompakt kialakítása mellett a FrontCom® Vario számos egyedülálló termékjellemzőt kínál, amelyek az Ön számára a projekt tervezést és a munkafolyamatokat biztonságossá, gyorsá és időtállóvá teszik. Továbbá a FrontCom® Vario rendszernek olyan attraktív házkialakítása van, ami mellesleg a legnagyobb ütésállóságot nyújtja és teljes egészében megfelel az IP 65 védettségi osztály követelményeinek.

Általános rendelési adatok

Típus	IE-FC-IP-PWU/2ST	Változat
Rendelési szám	1450700000	FrontCom, Betétlemez, árnyékolatlan
GTIN (EAN)	4050118255607	
Qty.	1 ST	
Típus	IE-FC-IP-PWU/1ST/CB	Változat
Rendelési szám	1543710000	FrontCom, Betétlemez, árnyékolatlan
GTIN (EAN)	4050118348927	
Qty.	1 ST	