


SAIE-M8S-8-TL-HW**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



A szenzor/aktuátor kábelezés csatlakoztatásához a készülék-oldalon különböző beépíthető csatlakozók szükségesek. Ezek az M12, M8 és M5 verzióban kaphatók.

Általános rendelési adatok

Változat	Beépített dugók, M8 thread, Felerősítő menet: M8, Pólusszám: 8, Sodrat / kábelhossz:
Rendelési szám	1467610000
Típus	SAIE-M8S-8-TL-HW
GTIN (EAN)	4050118273502
Qty.	20 Darab

SAIE-M8S-8-TL-HW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

Méreték és tömegek

Nettó tömeg	4.97 g
-------------	--------

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	ebf89fc8-a87f-4691-b87a-dfb9921774b4

Kábel műszaki adatai

Pólusok száma	8
---------------	---

Egyedi igényekre szabható dugaszoló csatlakozók műszaki adatai

Pólusszám	8	Kódolás	nincs
Érintkező felület	Aranyozott	Csatlakozás típusa	Érintkező
Ház fő anyaga	Sárgaréz, nikkelezett	Névleges feszültség	30 V
Névleges áram	1.5 A	Védelmi osztály	IP67, becsavart állapotban
Kábelcsavarzat	M 8	Az érintkező típusa	Érintkező
Ház hőmérsékleti tartománya	-25...+85 °C		

Szabványok

Csatlakozó, standard	IEC 61076-2-104
----------------------	-----------------

Általános adatok

Pólusszám	8	Kódolás	nincs
Csatlakozási menet	M8 thread	Érintkező felület	Aranyozott
Csatlakozás típusa	Érintkező	Ház fő anyaga	Sárgaréz, nikkelezett
Névleges feszültség	30 V	Névleges áram	1.5 A
Védelmi osztály	IP67, becsavart állapotban	Kábelcsavarzat	M 8
Névleges feszültség	30 V	1. csatlakozás	M8
2. csatlakozás	Dip soldering	Felerősítő menet	M8
Ház hőmérsékleti tartománya	-25...+85 °C	Vezeték külső átm.	-

Besorolások

ETIM 8.0	EC003568	ETIM 9.0	EC003568
ETIM 10.0	EC003568	ECLASS 14.0	27-44-01-10
ECLASS 15.0	27-44-01-10		

SAIE-M8S-8-TL-HW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Drawings

www.weidmueller.com

Póluskiosztás

