

**SET PZ 6 ROTO L RC****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Krimpkészletek

**Általános rendelési adatok**

Változat	Krimpelő szerszám készlet, Krimpelő szerszám: PZ 6 Roto L, Krimpelési tartomány, min.: 0.5, Sínkód: Weidmueller
Rendelési szám	<a href="#">1470940000</a>
Típus	SET PZ 6 ROTO L RC
GTIN (EAN)	4050118278132
Qty.	1 Darab
Csomagolás	Műanyag doboz

## SET PZ 6 ROTO L RC

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Méreték és tömegek

Mélység	261 mm	Mélység (coll)	10.2756 inch
Magasság	57 mm	Magasság (coll)	2.2441 inch
Szélesség	338 mm	Szélesség (coll)	13.3071 inch
Nettó tömeg	1592.8 g		

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	1eacbb3e-7931-4ebb-9179-f29fd9b50028

## Szortimentek

Krimpelési tartomány, max.	6 mm <sup>2</sup>	Krimpelési tartomány, min.	0.5 mm <sup>2</sup>
Csomagolás	Műanyag doboz	Krimpelő szerszám	PZ 6 Roto L
Sínkód	Weidmueller	AEH száma	4250 pcs.

## Besorolások

ETIM 8.0	EC000181	ETIM 9.0	EC000181
ETIM 10.0	EC000181	ECLASS 14.0	21-10-01-90
ECLASS 15.0	21-10-01-90		

## SET PZ 6 ROTO L RC

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

### Crimping tools



Krimpelő szerszámok érvéghüvelyekhez, műanyag gallérral vagy anélkül

- Kilincsmű a pontos krimpeléshez
- Kioldási lehetőség helytelen működés esetén

### Általános rendelési adatok

Típus	PZ 6 ROTO L	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1444050000</a>	Présszerszám, Krimpelő szerszám érvéghüvelyekhez, 0.14mm <sup>2</sup> , 6mm <sup>2</sup> , Trapéz alakú krimpelés
GTIN (EAN)	4050118248593	
Qty.	1 ST	

### Ömlesztett csomagolás, műanyag tasakban



- szállítás ömlesztve, műanyag tasakban
- Weidmüller-színkód
- DIN-színkód

### Általános rendelési adatok

Típus	H0,5/14 OR	Változat
Rendelési szám	<a href="#">0690700000</a>	Érvéghüvely, Standard, 10 mm, 8 mm, narancssárga
GTIN (EAN)	4008190015770	
Qty.	500 ST	
Típus	H0,75/14 W	Változat
Rendelési szám	<a href="#">0462900000</a>	Érvéghüvely, Standard, 10 mm, 8 mm, fehér
GTIN (EAN)	4008190033248	
Qty.	500 ST	
Típus	H1,0/14 GE	Változat
Rendelési szám	<a href="#">0463000000</a>	Érvéghüvely, Standard, 10 mm, 8 mm, sárga
GTIN (EAN)	4008190024697	
Qty.	500 ST	
Típus	H1,5/14 R	Változat
Rendelési szám	<a href="#">0463100000</a>	Érvéghüvely, Standard, 10 mm, 8 mm, piros
GTIN (EAN)	4008190065089	
Qty.	500 ST	

## SET PZ 6 ROTO L RC

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

Típus	H2,5/15D BL	Változat
Rendelési szám	<a href="#">9019160000</a>	Érvég hüvely, Standard, 10 mm, 8 mm, kék
GTIN (EAN)	4008190028732	
Qty.	500 ST	

## Többszámú



- többszámú táskában
- Weidmüller-színkód
- más színkód

## Általános rendelési adatok

Típus	H4,0/18 GR SV	Változat
Rendelési szám	<a href="#">9026010000</a>	Érvég hüvely, Standard, 12 mm, 10 mm, szürke
GTIN (EAN)	4008190117382	
Qty.	250 ST	

## Névl. vezeték-keresztmetszet 6,0 mm<sup>2</sup>



- műanyag-zacskóban, ömlesztve szállítva
- Weidmüller-színkód
- DIN-színkód
- más színkód

## Általános rendelési adatok

Típus	H6,0/20 SW	Változat
Rendelési szám	<a href="#">0533500000</a>	Érvég hüvely, Standard, 14 mm, 12 mm, fekete
GTIN (EAN)	4008190183905	
Qty.	100 ST	

## SET PZ 6 ROTO L RC

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## Koffer



- A ház törhetetlen polipropilénből készül
- Hordozható és áttekinthető tárolás minimális helyen
- Két masszív csúszó rögzítéssel
- A szortiment táskák és dobozok állítva tárolhatók és az elcsúszás veszélye nélkül egymásra helyezhetők
- betétekkel felosztható

## Általános rendelési adatok

Típus	KOFFER PSC4-01	Változat
Rendelési szám	<a href="#">9028860000</a>	Szerszámok, Tartódoboz
GTIN (EAN)	4032248304608	
Qty.	1 ST	

## Betétek



- A ház törhetetlen polipropilénből készül
- Hordozható és áttekinthető tárolás minimális helyen
- Két masszív csúszó rögzítéssel
- A szortiment táskák és dobozok állítva tárolhatók és az elcsúszás veszélye nélkül egymásra helyezhetők
- betétekkel felosztható

## Általános rendelési adatok

Típus	EINSATZ A8-1 CL55	Változat
Rendelési szám	<a href="#">9028460000</a>	Betétek készletekhez
GTIN (EAN)	4032248310029	
Qty.	100 ST	
Típus	EINSATZ A7-1 CL55	Változat
Rendelési szám	<a href="#">9028450000</a>	Betétek készletekhez
GTIN (EAN)	4032248310012	
Qty.	1 ST	