

**PAC-S1200-HE20-V2-5M****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



A kép illusztráció

A konfekcionált PAC-kábelek elektromos és logikai összeköttetést hoznak létre a PLC és a PLC-interfészek között. Ezek a kábelek a következő összetevőkből állnak:

- A gyártó PLC-csatlakozója.
- Többpólusú LIYY vagy LY YCY kábel (árnyékolt), 0,14 mm<sup>2</sup> vagy 0,25 mm<sup>2</sup> keresztmetszettel.
- Laposkábel-csatlakozó, SUB-D vagy RSV, az interfész csatlakoztatásához.

A kábelek folytonosságát és szigetelését automatikusan teszteljük, ezzel garantáljuk a tervezett célra való működőképességüket.

**Általános rendelési adatok**

|                |                                                            |
|----------------|------------------------------------------------------------|
| Változat       | Konfekcionált kábel, PAC, LiYY kábel, 0.25 mm <sup>2</sup> |
| Rendelési szám | <a href="#">1329150050</a>                                 |
| Típus          | PAC-S1200-HE20-V2-5M                                       |
| GTIN (EAN)     | 4099986577695                                              |
| Qty.           | 1 Darab                                                    |

## PAC-S1200-HE20-V2-5M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Tanúsítványok

|      |          |
|------|----------|
| ROHS | Megfelel |
|------|----------|

## Méreték és tömegek

|             |       |
|-------------|-------|
| Nettó tömeg | 558 g |
|-------------|-------|

## Hőmérsékletek

|                   |
|-------------------|
| Üzemi hőmérséklet |
|-------------------|

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

|                                          |                                      |
|------------------------------------------|--------------------------------------|
| RoHS megfelelési állapot                 | Megfelel, kivétellel                 |
| RoHS alóli kivétel (ha van/ismert ilyen) | 6c                                   |
| REACH SVHC                               | Lead 7439-92-1                       |
| SCIP                                     | 4bbf2c0d-0764-4fc8-bb24-9351c28c190d |

## Általános adatok

|                       |                      |                       |                                                 |
|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|
| Kábelhossz            | 5 m                  | A következőkhöz:      | Digitális jelek                                 |
| Alapanyag             | PVC                  | Kábel                 | LiYY kábel                                      |
| Interfész csatlakozó  | HE10 20P             | Pólusok száma, min.   | 20 pólusú                                       |
| Külső átmérő          | 10 ± 1 mm            | Csatlakozó, PLC oldal | 2 x SIEMENS S7 1200<br>6ES7292-1AG30-0XA0<br>7P |
| Vezetékkeresztmetszet | 0.25 mm <sup>2</sup> |                       |                                                 |

## Besorolások

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000237    | ETIM 9.0    | EC000237    |
| ETIM 10.0   | EC000237    | ECLASS 14.0 | 27-24-22-20 |
| ECLASS 15.0 | 27-24-22-20 |             |             |