

**KQIG-M5/-2,5****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Szigetelt PVC villás kábelcsatlakozó vagy PC/PA

- Hagományos kivitelek
- Nem forrasztott
- Kúpos bevezető tölcserrel

**Általános rendelési adatok**

Változat	kábelsaru, záróelem, Szigetelt csatlakozók, 2.5 mm <sup>2</sup> , 1.5 mm <sup>2</sup> - 2.5 mm <sup>2</sup>
Rendelési szám	<a href="#">1492640000</a>
Típus	KQIG-M5/-2,5
GTIN (EAN)	4050118302448
Qty.	100 Darab

## Műszaki adatok

## Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

## Méreték és tömegek

Nettó tömeg	1.09 g
-------------	--------

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

## Csatlakozások

Vezeték-keresztmetszet, max.	2.5 mm <sup>2</sup>	Vezeték-keresztmetszet, min.	1.5 mm <sup>2</sup>
Vezeték-keresztmetszet	2.5 mm <sup>2</sup>	Szigetelés	Rendelkezésre áll
Anyag/műanyag	PC	Furat	C 5
Azonosító szín	kék	Tengely belső átmérője (d1)	2.3 mm
Tengely külső átmérője (d3)	10 mm	Csatlakozás hossz (l)	20 mm
Peremes aljzat belső átmérője (d2)	5.3 mm	Gallér belső átmérője (d4)	4.5 mm

## Besorolások

ETIM 8.0	EC001059	ETIM 9.0	EC001059
ETIM 10.0	EC001059	ECLASS 14.0	27-40-02-92
ECLASS 15.0	27-40-02-92		

**Rajzok**



## Tartozékok

## Crimping tools



Krimpelő szerszámok szigetelt csatlakozókhoz kábelsaruk, kivezető csapok, párhuzamos és soros csatlakozók, dugaszoló csatlakozók

- Kilincsmű a pontos krimpeléshez
- Kioldási lehetőség helytelen működés esetén
- Ütközővel az érintkezők pontos pozicionálásához.
- DIN EN 60352 2. rész szerint tesztelve

## Általános rendelési adatok

Típus	HTI 15	Változat
Rendelési szám	<a href="#">901440000</a>	Présszerszám, Megmunkáló szerszámok szigetelt kábelsarukhoz, 0.5mm <sup>2</sup> , 2.5mm <sup>2</sup> , Kettős krimpelés
GTIN (EAN)	4008190159412	
Qty.	1 ST	
Típus	CTI 6	Változat
Rendelési szám	<a href="#">9006120000</a>	Présszerszám, Krimpelő szerszám érintkezőkhöz, 0.5mm <sup>2</sup> , 6mm <sup>2</sup> , Ovális sajtolás, Kettős krimpelés
GTIN (EAN)	4008190044527	
Qty.	1 ST	
Típus	CTI 6 G	Változat
Rendelési szám	<a href="#">9202850000</a>	Présszerszám, Megmunkáló szerszámok szigetelt kábelsarukhoz, 0.5mm <sup>2</sup> , 6mm <sup>2</sup> , Ovális sajtolás, Párhuzamos krimpelés
GTIN (EAN)	4032248517855	
Qty.	1 ST	