

ES APG 80 WM 16**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Krimpelő (sajtoló) szerszámok kábelsarukhoz, csatlakozókhoz és érvéghüvelyekhez, cserélhető betétekkel

- A hidraulikus támogatásnak köszönhetően extrém gyors feldolgozás
- Nagy feldolgozási tartomány akár 400 mm²
- Gyorsműködésű 360°-ban elforgatható krimpelőfej.
- Automatikus nyomásszabályozás és felügyelet nyomá szenzoron keresztül.
- További funkciók az APG-sorozat részére:
- A krimpelési folyamat elektronikus vezérlése és felügyelete
- Az összes krimpelési ciklus és a hibaüzenetek mentése a belső memóriába.
- Az összes ciklus és hibaüzenet kiolvasása USB-n keresztül

Általános rendelési adatok

Változat	16mm ² , WM krimp
Rendelési szám	1502470000
Típus	ES APG 80 WM 16
GTIN (EAN)	4050118310498
Qty.	1 Darab

Műszaki adatok

Méreték és tömegek

Nettó tömeg	336.4 g
-------------	---------

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

Krimpelhető betétek

Krimpelési szélesség	7 mm	Vörösréz krimpelési keresztmetszete	16
Krimpelési szélesség mm-ben	7		

Szerszámjellemzők - krimpelés

Krimpelési típus/profil	WM krimp
Kábelcső keresztmetszet	névleges 16 mm ²

Érintkező leírása

Vezeték-keresztmetszet, max. AWG	6	Vezeték-keresztmetszet, min. AWG	6
Krimpelési tartomány, max.	16 mm ²		

Besorolások

ETIM 8.0	EC001282	ETIM 9.0	EC001282
ETIM 10.0	EC001282	ECLASS 14.0	21-04-90-90
ECLASS 15.0	21-04-90-90		

Tartozékok

16 mm²

Szigetelt csatlakozókat használva garantálható az elektromos csatlakozások állandó és egyforma minősége.

- Nagy választék szigetelt és nem szigetelt kábelsarukból és csatlakozókból
- A jelenlegi piaci szabványoknak (Európa) megfelelő csősaruk
- Préselhető kábelsaruk, DIN 46235
- Krimpelhető kábelsaruk DIN 46234 -hez
- Szigetelt gyűrűs kábelsaruk, DIN 46237
- Szigetelt kábelsaruk, DIN 46231

Általános rendelési adatok

Típus	KRN-M5/-16	Változat
Rendelési szám	1496970000	kábelsaru, záróelem, 16 mm ² , 16 mm ² - 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306569	
Qty.	100 ST	
Típus	KRN-M6/-16	Változat
Rendelési szám	1496980000	kábelsaru, záróelem, 16 mm ² , 16 mm ² - 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306583	
Qty.	100 ST	
Típus	KRN-M8/-16	Változat
Rendelési szám	1496990000	kábelsaru, záróelem, 16 mm ² , 16 mm ² - 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306514	
Qty.	100 ST	
Típus	KRN-M10/-16	Változat
Rendelési szám	1497000000	kábelsaru, záróelem, 16 mm ² , 16 mm ² - 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306460	
Qty.	100 ST	
Típus	KRN-M12/-16	Változat
Rendelési szám	1497010000	kábelsaru, záróelem, 16 mm ² , 16 mm ² - 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306538	
Qty.	100 ST	
Típus	KWN-M5/-16 90	Változat
Rendelési szám	1497080000	kábelsaru, záróelem, 16 mm ² , 16 mm ² - 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306392	
Qty.	100 ST	
Típus	KWN-M6/16 90	Változat
Rendelési szám	1497090000	kábelsaru, záróelem, 16 mm ² , 16 mm ² - 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306743	
Qty.	100 ST	
Típus	KWN-M8/-16 90	Változat
Rendelési szám	1497100000	kábelsaru, záróelem, 16 mm ² , 16 mm ² - 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306804	
Qty.	100 ST	

Tartozékok

Típus	KWN-M10/-16 90	Változat
Rendelési szám	1497110000	kábelsaru, záróelem, 16 mm ² , 16 mm ² - 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306705	
Qty.	100 ST	
Típus	KWN-M12/-16 90	Változat
Rendelési szám	1497120000	kábelsaru, záróelem, 16 mm ² , 16 mm ² - 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306736	
Qty.	100 ST	
Típus	KWN-M5/-16 45	Változat
Rendelési szám	1496850000	kábelsaru, záróelem, 16 mm ² , 16 mm ² - 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306408	
Qty.	100 ST	
Típus	KWN-M6/-16 45	Változat
Rendelési szám	1496870000	kábelsaru, záróelem, 16 mm ² , 16 mm ² - 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306446	
Qty.	100 ST	
Típus	KWN-M8/-16 45	Változat
Rendelési szám	1496880000	kábelsaru, záróelem, 16 mm ² , 16 mm ² - 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306422	
Qty.	100 ST	
Típus	KWN-M10/-16 45	Változat
Rendelési szám	1496890000	kábelsaru, záróelem, 16 mm ² , 16 mm ² - 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306194	
Qty.	100 ST	
Típus	VSTN/-16	Változat
Rendelési szám	1497140000	kábelsaru, záróelem, 16 mm ² , 16 mm ² , Nincs
GTIN (EAN)	4050118306620	
Qty.	50 ST	
Típus	KP-M5/-16	Változat
Rendelési szám	1497920000	kábelsaru, záróelem, 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307542	
Qty.	100 ST	
Típus	KP-M6/-16	Változat
Rendelési szám	1497930000	kábelsaru, záróelem, 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307290	
Qty.	100 ST	
Típus	KP-M8/-16	Változat
Rendelési szám	1497940000	kábelsaru, záróelem, 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307269	
Qty.	100 ST	

ES APG 80 WM 16

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Típus	KP-M10/-16	Változat
Rendelési szám	1497950000	kábelsaru, záróelem, 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307450	
Qty.	100 ST	
Típus	KP-M12/-16	Változat
Rendelési szám	1497960000	kábelsaru, záróelem, 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307436	
Qty.	100 ST	
Típus	KWPN-M6/-16 90	Változat
Rendelési szám	1497440000	kábelsaru, záróelem, 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306644	
Qty.	100 ST	
Típus	KWPN-M8/-16 90	Változat
Rendelési szám	1497450000	kábelsaru, záróelem, 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306873	
Qty.	100 ST	
Típus	KWPN-M10/-16 90	Változat
Rendelési szám	1497470000	kábelsaru, záróelem, 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307016	
Qty.	100 ST	
Típus	KWPN-M12/-16 90	Változat
Rendelési szám	1497480000	kábelsaru, záróelem, 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306866	
Qty.	100 ST	
Típus	VPN/-16	Változat
Rendelési szám	1498630000	kábelsaru, záróelem, 16 mm ² , 16 mm ² , Nincs
GTIN (EAN)	4050118307856	
Qty.	100 ST	
Típus	KQN-M5/-16	Változat
Rendelési szám	1494070000	kábelsaru, záróelem, 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303650	
Qty.	100 ST	
Típus	KQN-M6/-16	Változat
Rendelési szám	1494080000	kábelsaru, záróelem, 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303636	
Qty.	100 ST	
Típus	KQN-M8/-16	Változat
Rendelési szám	1494090000	kábelsaru, záróelem, 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303742	
Qty.	100 ST	

ES APG 80 WM 16

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Típus	KQN-M10/-16	Változat
Rendelési szám	1494100000	kábelsaru, záróelem, 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303728	
Qty.	100 ST	
Típus	KQN-M12/-16	Változat
Rendelési szám	1494110000	kábelsaru, záróelem, 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303773	
Qty.	100 ST	
Típus	KQNG-M6/-16	Változat
Rendelési szám	1492700000	kábelsaru, záróelem, 16 mm ² , 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302493	
Qty.	50 ST	
Típus	KQNG-M8/-16	Változat
Rendelési szám	1492710000	kábelsaru, záróelem, 16 mm ² , 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302677	
Qty.	50 ST	
Típus	KSN/-16	Változat
Rendelési szám	1492790000	kábelsaru, záróelem, 16 mm ² , 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302745	
Qty.	100 ST	
Típus	VPLN/-16	Változat
Rendelési szám	1492900000	kábelsaru, záróelem, 16 mm ² , 16 mm ² , Nincs
GTIN (EAN)	4050118302714	
Qty.	100 ST	
Típus	VSTN/16	Változat
Rendelési szám	1493040000	kábelsaru, záróelem, 16 mm ² , 16 mm ² , Nincs
GTIN (EAN)	4050118302981	
Qty.	100 ST	