

SAI-WDF 8P M12 M16

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

**Általános rendelési adatok**

| | |
|----------------|--|
| Változat | Panel feed-through, Pólusszám: 8, Kódolás: A kódolású, M12, 30 V |
| Rendelési szám | 1543490000 |
| Típus | SAI-WDF 8P M12 M16 |
| GTIN (EAN) | 4050118348170 |
| Qty. | 1 Darab |

SAI-WDF 8P M12 M16

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Tanúsítványok

Jóváhagyások



| | |
|---------------------------|-----------------------------|
| ROHS | Megfelel |
| UL File Number Search | UL weboldal |
| Tanúsítvány száma (cULus) | E307231 |

Méreték és tömegek

| | |
|-------------|------|
| Nettó tömeg | 24 g |
|-------------|------|

Termékek környezetvédelmi megfelelése

| | |
|--|--------------------------------------|
| RoHS megfelelési állapot | Megfelel, kivétellel |
| RoHS alóli kivétel (ha van/ismert ilyen) | 6c |
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
| SCIP | 1c533b66-fcff-4da5-b89f-fd55fbf5cb55 |

Egyedi igényekre szabható dugaszoló csatlakozók műszaki adatai

| | | | |
|-----------------------------|--------------|----------------------|--|
| Pólusszám | 8 | Kódolás | A kódolású |
| Érintkező felület | Au (arany) | Névleges feszültség | 30 V |
| Névleges áram | 1.5 A | Védelmi osztály | IP67 |
| Szennyezés súlyossága | 3 | Névleges áram | Érintkező 1-4 8A, érintkező 5 2A, 2 A (8 pólusú) |
| Árnyékolás csatlakozás | Igen | Menetes gyűrű anyaga | Cink présöntvény |
| Ház hőmérsékleti tartománya | -25...+85 °C | | |

Általános műszaki adatok

| | | | |
|----------------------|------------------|-----------------------------|--------------|
| Pólusszám | 8 | Kódolás | A kódolású |
| Csatlakozási menet | M12 | Érintkező felület | Au (arany) |
| Névleges feszültség | 30 V | Névleges áram | 1.5 A |
| Védelmi osztály | IP67 | Szennyezés súlyossága | 3 |
| Menetes gyűrű anyaga | Cink présöntvény | Ház hőmérsékleti tartománya | -25...+85 °C |

Besorolások

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC002925 | ETIM 9.0 | EC002925 |
| ETIM 10.0 | EC002925 | ECLASS 14.0 | 27-44-01-06 |
| ECLASS 15.0 | 27-44-01-06 | | |


SAI-WDF 8P M12 M16

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany


Rajzok

www.weidmueller.com

Rajz



Póluskiosztás



Póluskiosztás

