

**IE-FCI-HD15-FF****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



A FrontCom® Vario több funkciót integrál egy közös rendszerbe. A rendszert egyszerű telepíteni és az adat-, jel- és tápmodulok széles választékából választhat. Rendkívül kompakt kialakítása mellett a FrontCom® Vario számos egyedülálló termékjellemzőt kínál, amelyek az Ön számára a projekt tervezést és a munkafolyamatokat biztonságossá, gyorsá és időtállóvá teszik. Továbbá a FrontCom® Vario rendszernek olyan attraktív házkialakítása van, ami mellesleg a legnagyobb ütésállóságot nyújtja és teljes egészében megfelel az IP 65 védelemosztály követelményeinek.

**Általános rendelési adatok**

Változat	FrontCom, VGA-összekötő, Jelbetét, VGA/HD15, Aljzat / aljzat
Rendelési szám	<a href="#">1556290000</a>
Típus	IE-FCI-HD 15-FF
GTIN (EAN)	4050118369755
Qty.	1 Darab

## Műszaki adatok

## Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS	Megfelel
UL File Number Search	<a href="#">UL weboldal</a>
Tanúsítvány száma (UR)	E497345

## Méreték és tömegek

Nettó tömeg	9 g
-------------	-----

## Hőmérsékletek

Tárolási hőmérséklet	Üzemi hőmérséklet	-55 °C...105 °C
Telepítési hőmérséklet		

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétellel
RoHS alóli kivétel (ha van/ismert ilyen)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	14f36bdb-8bcd-4f24-8fb3-9538ad1abec6

## Általános adatok

Terméktípus	VGA-összekötő	Védelmi osztály	IP20
Betét típusa	Jelbetét, VGA/HD15		

## Villamos tulajdonságok

Átütési szilárdság, érintkező / érintkező	1000 V eff / 1 min	Szigetelési ellenállás	1000 MΩ at 500 V DC
---	--------------------	------------------------	---------------------


## Általános szabványok

Tanúsítvány sz. (DNV)	TAA000022B	Tanúsítvány száma (UR)	E497345
-----------------------	------------	------------------------	---------


## Besorolások

ETIM 8.0	EC001121	ETIM 9.0	EC001121
ETIM 10.0	EC001121	ECLASS 14.0	27-18-28-92
ECLASS 15.0	27-18-28-92		

Méretrajz



Méretrajz



Méretrajz

