


**Product image**

A potenciál elosztása vagy többszörözése a szomszédos sorkapcsokhoz keresztösszekötőn keresztül történik. A további vezetékezés könnyen elkerülhető. Ha a pólusok megtörnek, a sorkapcsok csatlakozása még mindig megbízhatóan megmarad. Portfóliónk moduláris sorkapcsokhoz való dugaszolható és csavarozható keresztösszekötő rendszereket is tartalmaz.

**Általános rendelési adatok**

Változat	Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, szürke, 135 A, Pólusszám: 3, Raszter mm-ben (P): 31.50, Szigetelt: Igen, Szelesség: 80.2 mm
Rendelési szám	<a href="#">1561990000</a>
Típus	WQB WPD X04/3
GTIN (EAN)	4050118367324
Qty.	20 Darab

## Műszaki adatok

## Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

## Méretek és tömegek

Mélység	19.6 mm	Mélység (coll)	0.7717 inch
Magasság	14 mm	Magasság (coll)	0.5512 inch
Szélesség	80.2 mm	Szélesség (coll)	3.1575 inch
Nettó tömeg	18.6 g		

## Hőmérsékletek

Tárolási hőmérséklet	-25 °C...55 °C	Ambient temperature	-5 °C...40 °C
----------------------	----------------	---------------------	---------------

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

## Anyag adatok

Alapanyag	Wemid	Szín	szürke
-----------	-------	------	--------

## Rendszer specifikációk

Változat	Keresztösszekötő
----------	------------------

## Kiegészítő műszaki adatok

Rögzítés típusa	Dugaszolt	Telepítési útmutató	becsavart állapotban
Robbanásbiztonság szempontjából bevizsgált változat	Nem	Felszerelés típusa	Dugaszolt

## Méretek

Raszter mm-ben (P)	31.50 mm
--------------------	----------

## Névleges adatok

Névleges feszültség	400 V	Névleges áram	135 A
---------------------	-------	---------------	-------

## Általános

Pólusszám	3	Telepítési útmutató	becsavart állapotban
-----------	---	---------------------	----------------------

## Fontos megjegyzés

Termékinformáció	Max. 135 A only possible with mid feed-in
------------------	---

## Besorolások

ETIM 8.0	EC000489	ETIM 9.0	EC000489
ETIM 10.0	EC000489	ECLASS 14.0	27-25-03-03
ECLASS 15.0	27-25-03-03		