

**SAIE-M12B-CD-1.0U****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



A szenzor/aktuátor kábelezés csatlakoztatásához a készülék-oldalon különböző beépíthető csatlakozók szükségesek. Ezek az M12, M8 és M5 verzióban kaphatók.

**Általános rendelési adatok**

Változat	Beépített dugók, M12, Hüvely (mama) , egyenes, PG 9, Pólusszám: 5, 1 m
Rendelési szám	<a href="#">1436710100</a>
Típus	SAIE-M12B-CD-1.0U
GTIN (EAN)	4050118244458
Qty.	1 Darab

## Műszaki adatok

## Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

## Méretetek és tömegek

Nettó tömeg	80 g
-------------	------

## Hőmérsékletek

Ambient temperature	-25 °C...85 °C
---------------------	----------------

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétellel
RoHS alóli kivétel (ha van/ismert ilyen)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	bd63baef-8092-4596-90c7-5b4daa22710b

## Kábel műszaki adatai

Kábelhossz	1 m	Köpeny színe	ibolyaszín
PE működés	Nem	Érkeresztmetszet	0.34 mm <sup>2</sup>
Hajlítási sugár, min., mozgó	10 x kábelátmérő	Hajlítási sugár, min., álló	5 x kábelátmérő
Sodrat / kábelhossz	1 m	Köpeny anyaga	PUR, halogénmentes
Színkód gyűrű	Piros, Fekete, Fehér, Kék	Pólusok száma	5

## Egyedi igényekre szabható dugaszoló csatlakozók műszaki adatai

Pólusszám	5	Kódolás	A kódolású
Érintkező felület	Aranyozott	Ház fő anyaga	cink présöntvény nikkelezett
Szigetelési ellenállás	≥ 108 Ω	Kábelátmérő, max.	7.5 mm
Kábelátmérő, min.	6.9 mm	Érintkező anyaga	CuSn
Névleges feszültség	125 V	Névleges áram	4 A
Védelmi osztály	IP68	Szennyezés súlyossága	3
Kábelcsavarzat	PG 9	Árnyékolás csatlakozás	Igen
Menetes gyűrű anyaga	Cink présöntvény, nikkelezett	Ház hőmérsékleti tartománya	-40 ... +85 °C

## Szabványok

Csatlakozó, standard	IEC 61076-2-101
----------------------	-----------------

## Besorolások

ETIM 8.0	EC003570	ETIM 9.0	EC003570
ETIM 10.0	EC003570	ECLASS 14.0	27-44-01-03
ECLASS 15.0	27-44-01-03		


**SAIE-M12B-CD-1.0U**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany


**Rajzok**

www.weidmueller.com

**Méretrajz**



**Részletrajz**



**Kapcsolási rajz**

