

IE-FC-SP-2ST/2D9**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



A FrontCom® Vario több funkciót integrál egy közös rendszerbe. A rendszert egyszerű telepíteni és az adat-, jel- és tápmodulok széles választékából választhat. Rendkívül kompakt kialakítása mellett a FrontCom® Vario számos egyedülálló termékjellemzőt kínál, amelyek az Ön számára a projekt tervezést és a munkafolyamatokat biztonságossá, gyorsá és időtállóvá teszik. Továbbá a FrontCom® Vario rendszernek olyan attraktív házkialakítása van, ami mellesleg a legnagyobb ütésállóságot nyújtja és teljes egészében megfelel az IP 65 védelemosztály követelményeinek.

Általános rendelési adatok

Változat	FrontCom, Betétlemez, árnyékolt
Rendelési szám	1450590000
Típus	IE-FC-SP-2ST/2D9
GTIN (EAN)	4050118255263
Qty.	1 Darab

IE-FC-SP-2ST/2D9

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS	Megfelel
UL File Number Search	UL weboldal
Tanúsítvány száma (cURus)	E223801

Méreték és tömegek

Magasság	23 mm	Magasság (coll)	0.9055 inch
Szélesség	51.5 mm	Szélesség (coll)	2.0276 inch
Hossz	90.5 mm	Hossz, inch	3.563 inch
Nettó tömeg	23.77 g		

Hőmérsékletek

Tárolási hőmérséklet	Üzemi hőmérséklet	-40 °C...70 °C
Telepítési hőmérséklet		

Termékek környezetvédelmi megfelelősége

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3
SCIP	8a473a8a-33d4-43 18-8088-c28f019e7f77

Betétek

Betét, adat	2	Jelbetét D-Sub 9-pólusú / VGA / HDMI	2
-------------	---	--------------------------------------	---

Általános adatok

Terméktípus	Betétlemez, árnyékolt	Anyag	Polikarbonát, PC
-------------	-----------------------	-------	------------------

Általános szabványok

Tanúsítvány száma (cURus)	E223801	Tanúsítvány sz. (DNV)	TAA000022B
Tanúsítvány száma (CSA)	2000039-80039714		

Besorolások

ETIM 8.0	EC000456	ETIM 9.0	EC000456
ETIM 10.0	EC000456	ECLASS 14.0	27-18-28-92
ECLASS 15.0	27-18-28-92		


IE-FC-SP-2ST/2D9

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Drawings

www.weidmueller.com

Méretrajz



IE-FC-SP-2ST/2D9

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessories

RJ45



RJ45 betétek 1 / 4 / 5 / 14, HDC ver. dugaszolható csatlakozókhoz és IE-OM...; IE-OP...; IE-CC... csatlakozódobozokhoz

Általános rendelési adatok

Típus	IE-BI-RJ45-FJ-A	Változat
Rendelési szám	1962850000	RJ45 insert socket, Csatlakozó az alaphoz, TIA-568A
GTIN (EAN)	4032248645053	
Qty.	10 ST	
Típus	IE-BI-RJ45-FJ-B	Változat
Rendelési szám	1963840000	RJ45 insert socket, Csatlakozó az alaphoz, TIA-568B
GTIN (EAN)	4032248651894	
Qty.	10 ST	
Típus	IE-BI-RJ45-FJ-P	Változat
Rendelési szám	1963830000	RJ45 insert socket, Csatlakozó az alaphoz, PROFINET
GTIN (EAN)	4032248646159	
Qty.	10 ST	
Típus	IE-BI-RJ45-C	Változat
Rendelési szám	1962840000	RJ45 insert socket, Válaszfalbetét összekötő
GTIN (EAN)	4032248645046	
Qty.	10 ST	

USB

USB betétek a FrontCom®-hoz



Általános rendelési adatok

Típus	IE-BI-USB-A	Változat
Rendelési szám	1019570000	USB-betét, Aljzatbetét, A típusú
GTIN (EAN)	4032248731602	
Qty.	1 ST	

IE-FC-SP-2ST/2D9


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessories

Típus	IE-BI-USB-AB	Változat
Rendelési szám	1131380000	USB-betét, Aljzatbetét, AB típus
GTIN (EAN)	4032248911844	
Qty.	1 ST	
Típus	IE-BI-USB-3.0-A	Változat
Rendelési szám	1487920000	USB-betét, Aljzatbetét, A típusú
GTIN (EAN)	4050118298208	
Qty.	1 ST	

Signal - D-SUB



A FrontCom® Vario több funkciót integrál egy közös rendszerbe. A rendszert egyszerű telepíteni és az adat-, jel- és tápmodulok széles választékából választhat. Rendkívül kompakt kialakítása mellett a FrontCom® Vario számos egyedülálló termékjellemzőt kínál, amelyek az Ön számára a projekt tervezést és a munkafolyamatokat biztonságossá, gyorsá és időtállóvá teszik. Továbbá a FrontCom® Vario rendszernek olyan attraktív házkialakítása van, ami mellesleg a legnagyobb ütésállóságot nyújtja és teljes egészében megfelel az IP 65 védettségi osztály követelményeinek.

Általános rendelési adatok

Típus	IE-FCI-D9-FF	Változat
Rendelési szám	1450840000	FrontCom, Jelbetét, D-Sub, 9 pólusú, Aljzat / aljzat
GTIN (EAN)	4050118255737	
Qty.	1 ST	
Típus	IE-FCI-D9-FM	Változat
Rendelési szám	1450850000	FrontCom, Jelbetét, D-Sub, 9 pólusú, Dugó, Aljzatos csatlakozó
GTIN (EAN)	4050118255713	
Qty.	1 ST	
Típus	IE-FCI-D9-FS	Változat
Rendelési szám	1450870000	FrontCom, Jelbetét, D-Sub, 9 pólusú, Aljzatos / forrasztott csatlakozás
GTIN (EAN)	4050118255393	
Qty.	1 ST	

IE-FC-SP-2ST/2D9

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessories

Üres



Az ESG a bevált és tesztelt MultiCard formátumú jelölő számos ismert elektromos készülékhez. Az eredmény egy kiváló minőségű, kontrasztos készülékjelölő.

A Siemens, az ABB, a Beckhoff és számos más gyártó készülékeihez különböző típusok kaphatók.

Az előnyök áttekintése:

- általános célú címkék; öntapadós vagy felpattintható címkék, típustól függően,
- illesztett készülékekhez, pl. kismegszakítókhoz címkésínre pattintható ESG jelölőket szállítunk.
- Egyedi lézer-minőségű nyomtatás a műszaki jellemzőknek megfelelően

Egyedi nyomtatáshoz: Kérjük, küldje el az M-Print PRO vagy M-Print PRO Online (telepítés nélkül) jelölőszoftverünk fájlját a címkézési előírásokkal.

Általános rendelési adatok

Típus	ESG 7/20 SIRIUS MC NE WS	Változat
Rendelési szám	1736181044	ESG, Készülékjelölők x 20 mm, PA 66, Szín: fehér, dugaszolható
GTIN (EAN)	4008190985950	
Qty.	200 ST	

Tartozékok FrontCom Vario-hoz



Általános rendelési adatok

Típus	IE-FC-PWPC	Változat
Rendelési szám	1450820000	FrontCom, Érintésvédelem, Single frame
GTIN (EAN)	4050118255584	
Qty.	1 ST	

IE-FC-SP-2ST/2D9**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessories**Lapos csavarhúzó**

Hornyos csavarhúzó lekerekített pengével SD DIN 5265, ISO 2380/2, behajtó a DIN 5264, ISO 2380/1 szerint.
Chrom Top hegy, SoftFinish markolat

Általános rendelési adatok

Típus	SDS 0.4X2.5X75	Változat
Rendelési szám	9009030000	Csavarhúzó, Csavarhúzó
GTIN (EAN)	4032248266944	
Qty.	1 ST	