

SET PZ 6 ROTO L RC**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Krimpkészletek

Általános rendelési adatok

Változat	Krimpelő szerszám készlet, Krimpelő szerszám: PZ 6 Roto L, Krimpelési tartomány, min.: 0.5, Sínkód: Weidmueller
Rendelési szám	1470940000
Típus	SET PZ 6 ROTO L RC
GTIN (EAN)	4050118278132
Qty.	1 Darab
Csomagolás	Műanyag doboz

SET PZ 6 ROTO L RC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretek és tömegek

Mélység	261 mm	Mélység (coll)	10.2756 inch
Magasság	57 mm	Magasság (coll)	2.2441 inch
Szélesség	338 mm	Szélesség (coll)	13.3071 inch
Nettó tömeg	1592.8 g		

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	1eacbb3e-7931-4ebb-9179-f29fd9b50028

Szortimentek

Krimpelési tartomány, max.	6 mm ²	Krimpelési tartomány, min.	0.5 mm ²
Csomagolás	Műanyag doboz	Krimpelő szerszám	PZ 6 Roto L
Sínkód	Weidmueller	AEH száma	4250 pcs.

Besorolások

ETIM 8.0	EC000181	ETIM 9.0	EC000181
ETIM 10.0	EC000181	ECLASS 14.0	21-10-01-90
ECLASS 15.0	21-10-01-90		

SET PZ 6 ROTO L RC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Crimping tools



Krimpelő szerszámok érvéghüvelyekhez, műanyag gallérral vagy anélkül

- Kilincsmű a pontos krimpeléshez
- Kioldási lehetőség helytelen működés esetén

Általános rendelési adatok

Típus	PZ 6 ROTO L	Változat
Rendelési szám	1444050000	Présszerszám, Krimpelő szerszám érvéghüvelyekhez, 0.14mm ² , 6mm ² , Trapéz alakú krimpelés
GTIN (EAN)	4050118248593	
Qty.	1 ST	

Ömlesztett csomagolás, műanyag tasakban



- szállítás ömlesztve, műanyag tasakban
- Weidmüller-színkód
- DIN-színkód

Általános rendelési adatok

Típus	H0,5/14 OR	Változat
Rendelési szám	0690700000	Érvéghüvely, Standard, 10 mm, 8 mm, narancssárga
GTIN (EAN)	4008190015770	
Qty.	500 ST	
Típus	H0,75/14 W	Változat
Rendelési szám	0462900000	Érvéghüvely, Standard, 10 mm, 8 mm, fehér
GTIN (EAN)	4008190033248	
Qty.	500 ST	
Típus	H1,0/14 GE	Változat
Rendelési szám	0463000000	Érvéghüvely, Standard, 10 mm, 8 mm, sárga
GTIN (EAN)	4008190024697	
Qty.	500 ST	
Típus	H1,5/14 R	Változat
Rendelési szám	0463100000	Érvéghüvely, Standard, 10 mm, 8 mm, piros
GTIN (EAN)	4008190065089	
Qty.	500 ST	

SET PZ 6 ROTO L RC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Típus	H2,5/15D BL	Változat
Rendelési szám	9019160000	Érvég hüvely, Standard, 10 mm, 8 mm, kék
GTIN (EAN)	4008190028732	
Qty.	500 ST	


Többtáskás



- többcsomagos táskában
- Weidmüller-színkód
- más színkód

Általános rendelési adatok

Típus	H4,0/18 GR SV	Változat
Rendelési szám	9026010000	Érvég hüvely, Standard, 12 mm, 10 mm, szürke
GTIN (EAN)	4008190117382	
Qty.	250 ST	

Névl. vezeték-keresztmetszet 6,0 mm²

- műanyag-zacskóban, ömlesztve szállítva
- Weidmüller-színkód
- DIN-színkód
- más színkód

Általános rendelési adatok

Típus	H6,0/20 SW	Változat
Rendelési szám	0533500000	Érvég hüvely, Standard, 14 mm, 12 mm, fekete
GTIN (EAN)	4008190183905	
Qty.	100 ST	

SET PZ 6 ROTO L RC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Koffer



- A ház törhetetlen polipropilénből készül
- Hordozható és áttekinthető tárolás minimális helyen
- Két masszív csúszó rögzítéssel
- A szortiment táskák és dobozok állítva tárolhatók és az elcsúszás veszélye nélkül egymásra helyezhetők
- betétekkel felosztható

Általános rendelési adatok

Típus	KOFFER PSC4-01	Változat
Rendelési szám	9028860000	Szerszámok, Tartódoboz
GTIN (EAN)	4032248304608	
Qty.	1 ST	

Betétek



- A ház törhetetlen polipropilénből készül
- Hordozható és áttekinthető tárolás minimális helyen
- Két masszív csúszó rögzítéssel
- A szortiment táskák és dobozok állítva tárolhatók és az elcsúszás veszélye nélkül egymásra helyezhetők
- betétekkel felosztható

Általános rendelési adatok

Típus	EINSATZ A8-1 CL55	Változat
Rendelési szám	9028460000	Betétek készletekhez
GTIN (EAN)	4032248310029	
Qty.	100 ST	
Típus	EINSATZ A7-1 CL55	Változat
Rendelési szám	9028450000	Betétek készletekhez
GTIN (EAN)	4032248310012	
Qty.	1 ST	