

CC-H 85/27 SW**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Általános rendelési adatok**

Változat	Készülékjelölők, Tartozékok, 90 x 31 mm, fekete
Rendelési szám	1675130001
Típus	CC-H 85/27 SW
GTIN (EAN)	4008190454210
Qty.	40 Darab

Technical data

Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

Méretetek és tömegek

Mélység	13 mm	Mélység (coll)	0.5118 inch
Magasság	90 mm	Magasság (coll)	3.5433 inch
Szélesség	31 mm	Szélesség (coll)	1.2205 inch
Nettó tömeg	11.48 g		

Hőmérsékletek

Üzemi hőmérsékleti tartomány	-40...100 °C
------------------------------	--------------

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül	
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC	
Termék karbonlábnyoma	Bőlcsőtől a kapuig	-0.001 kg CO2 eq.

Általános adatok

Ragasztóanyag	Kétoldalú ragasztószalag	
Anyag színe az ellenállás kódja szerint	0	
Változat	Jelölőtartó	
Szélesség	31 mm	
UL 94 éghetőségi osztály	V-2	
Üzemi hőmérsékleti tartomány, max.	100 °C	
Üzemi hőmérsékleti tartomány, min.	-40 °C	
Szín	fekete	
Halogén	Nem	
Alapanyag	Poliamid 66	
Jelölők száma kombinációként	Tápellátás formája	MultiCard
Javasolt iparágak	Berendezés	
Jelölők száma kombinációként	1 MultiCard = Accessories	
Üzemi hőmérsékleti tartomány	-40...100 °C	

Készülékjelölők

Halogén	Nem
---------	-----

Besorolások

ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 14.0	27-28-11-04
ECLASS 15.0	27-28-11-04		

CC-H 85/27 SW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessories

Natural



CB kábelkötők kábelek és jelölések rögzítéséhez.

- Kifejezetten alkalmasak CLI M, SFX, WKM és WKS kábeljelölők rögzítéséhez
- IEC 62275: 2006-nak megfelelő
- Törésálló poliamid PA 6.6, UL-94 szerinti V2 éghetőségi osztály

Általános rendelési adatok

Típus	CB 360/4,5 NC	Változat
Rendelési szám	1279000000	Kábelkötők, 4,5 x 360 mm, Poliamid 66, 220 N
GTIN (EAN)	4008190031459	
Qty.	100 ST	
Típus	CB 365/7,5 NC	Változat
Rendelési szám	1279100000	Kábelkötők, 7,5 x 365 mm, Poliamid 66, 540 N
GTIN (EAN)	4008190104665	
Qty.	100 ST	