

HDC-CM-3BCM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



A ConCept rendszerre a flexibilis és általános célú modulok jellemzőek. Az alkalmazástól függően széles modulválasztékból választhat a követelményei alapján. A modulok különböznek az elektromos specifikációknak és a huzalcsatlakozási módjaiknak megfelelően. Akárhány kombináció létrehozható az állandóan növekvő számú modulból.

Általános rendelési adatok

Változat	Ipari nehézcsatlakozók, HDC-betét, ConCept modul
Rendelési szám	1682090000
Típus	HDC-CM-3BCM
GTIN (EAN)	4008190473839
Qty.	10 Darab

HDC-CM-3BCM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS

Megfelel

Méretetek és tömegek

Hossz	34 mm	Hossz, inch	1.3386 inch
Nettó tömeg	9.68 g		

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

ConCept Pneumatikus modul

UL 94 éghetőségi osztály	V-0	Szín	fekete
--------------------------	-----	------	--------

Méret

Alap teljes hossza	34 mm	Aljzat magassága	11.4 mm
--------------------	-------	------------------	---------

Általános adatok

Pólusszám	3	UL 94 éghetőségi osztály	V-0
Térfigati ellenállás	5,00 mΩ	Szín	fekete
Szigetelési ellenállás	1011 Ω	Típus	Hüvely
Túlfeszültség kategória	III	Szennyezés súlyossága	3
Sorozat	ConCept modul	Névleges feszültség (DIN EN 61984)	630 V
Névleges lökőfeszültség (DIN EN 61984)	8 kV	Névleges áram (DIN EN 61984)	40 A
Halogénmentes	false	Alacsony füstképződés a DIN EN 45545-2 szerint	Igen

PE csatlakozási adatok

Csatlakozás típusa PE	Krimpelhető csatlakozás
-----------------------	-------------------------

Változat

Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, max.	AWG 7	Térfigati ellenállás	5,00 mΩ
Vezeték-keresztmetszet, max.	10 mm ²	Vezeték-keresztmetszet, min.	1.5 mm ²

Besorolások

ETIM 8.0	EC000796	ETIM 9.0	EC000796
ETIM 10.0	EC000796	ECLASS 14.0	27-44-02-04
ECLASS 15.0	27-44-02-04		

HDC-CM-3BCM**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Tartozékok****Modulkiszerező szerszám**

A Weidmüller sajtoló (krimpelő) szerszámok, érintés nélküli szerszámok és száloptikai szerszámok sokaságát kínálja.

Általános rendelési adatok

Típus	HDC-DW-M0D	Változat
Rendelési szám	1688200000	Szerszám egyéb, Érintkezőkioldó szerszám
GTIN (EAN)	4008190857189	
Qty.	1 ST	