


SYMBOL-PACK 14X14 ERDE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmuller.com



A Symbol Pack egy perforált lapokon előnyomtatott elektromos szimbólumokat tartalmazó csomag. Az elektromos rendszerek helyszíni feliratozásához használható átfogó megoldás; rendkívül jól ellenáll az alkil-alkoholoknak és benzéneknek.

Általános rendelési adatok

Változat	Készülékjelölők, Készülékjelölők, 14 x 14 mm, sárga
Rendelési szám	1685690002
Típus	SYMBOL-PACK 14X14 ERDE
GTIN (EAN)	4008 190490263
Qty.	1 Darab

SYMBOL-PACK 14X14 ERDE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

Méretek és tömegek

Mélység	0.08 mm	Mélység (coll)	0.0031 inch
Magasság	14 mm	Magasság (coll)	0.5512 inch
Szélesség	14 mm	Szélesség (coll)	0.5512 inch
Nettó tömeg	29.26 g		

Hőmérsékletek

Üzemi hőmérsékleti tartomány	-45...80 °C
------------------------------	-------------

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

Általános adatok

Ragasztóanyag	Állandó, akril kopolimer	
Anyag színe az ellenállás kódja szerint	4	
Laponkénti jelölőszám	48	
Változat	Öntapadós	
Szélesség	14 mm	
Üzemi hőmérsékleti tartomány, max.	80 °C	
Üzemi hőmérsékleti tartomány, min.	-45 °C	
Szín	sárga	
Alapanyag	akrilbevonatú szövet	
Nyomatás színe	fekete	
Nyomatott karakterek	Vegyes karakterek	
Number of markers per packaging unit	480	
Jelölők száma kombinációként	Tápellátás formája	Etikettlap
	Number of combinations per packaging unit	10
	Jelölők száma kombinációként	48
Jelölők száma kombinációként	1 Label sheet = 48 Device markers	
Üzemi hőmérsékleti tartomány	-45...80 °C	

Besorolások

ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 14.0	27-28-11-04
ECLASS 15.0	27-28-11-04		