


CB 98/2,5 BK**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



CB kábelkötők kábelek és jelölések rögzítéséhez.

- Kifejezetten alkalmasak CLI M, SFX, WKM és WKS kábeljelölők rögzítéséhez
- IEC 62275: 2006-nak megfelelő
- Törésálló poliamid PA 6.6, UL-94 szerinti V2 éghetőségi osztály

Általános rendelési adatok

| | |
|----------------|--|
| Változat | Kábelkötők, 2,5 x 98 mm, Poliamid 66, 80 N |
| Rendelési szám | 1697890000 |
| Típus | CB 98/2,5 BK |
| GTIN (EAN) | 4008 190882969 |
| Qty. | 20000 Darab |

Műszaki adatok

Tanúsítványok

Jóváhagyások



| | |
|------------------------|-----------------------------|
| ROHS | Megfelel |
| UL File Number Search | UL weboldal |
| Tanúsítvány száma (UR) | E317499 |

Méreték és tömegek

| | | | |
|-------------|--------|------------------|-------------|
| Mélység | 1.1 mm | Mélység (coll) | 0.0433 inch |
| Magasság | 98 mm | Magasság (coll) | 3.8583 inch |
| Szélesség | 2.5 mm | Szélesség (coll) | 0.0984 inch |
| Nettó tömeg | 0.29 g | | |

Hőmérsékletek

| | |
|------------------------------|-------------|
| Üzemi hőmérsékleti tartomány | -40...85 °C |
|------------------------------|-------------|

Termékek környezetvédelmi megfelelése

| | |
|--------------------------|-------------------------------|
| RoHS megfelelési állapot | Megfelel, kivétel nélkül |
| REACH SVHC | Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC |

Szerelőanyagok

| | | | |
|------------------------------------|--------|------------------------------------|-------------|
| UV-álló | Nem | Újra megnyitáshoz | Nem |
| UL 94 éghetőségi osztály | V-2 | Üzemi hőmérsékleti tartomány, max. | 85 °C |
| Üzemi hőmérsékleti tartomány, min. | -40 °C | Halogén | Nem |
| Kábelátmérő, max. | 21 mm | Alapanyag | Poliamid 66 |
| Szakítószilárdság | 80 N | Kötegelési átmérő, max. | 21 mm |
| Szakítószilárdság | 18 lbf | Kötegelési átmérő, min. | 1 mm |

Fontos megjegyzés

| | |
|------------------|--|
| Termékinformáció | A dobozban lévő tasakok száma (darab): 200 A tasakokban lévő tételek száma (darab): 100 Egy szállítási egység egy doboznyi mennyiségnek felel meg, és csak a szállítási egység egész számú többszöröse rendelhető. |
|------------------|--|

Besorolások

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000046 | ETIM 9.0 | EC000046 |
| ETIM 10.0 | EC000046 | ECLASS 14.0 | 27-14-07-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-14-07-02 | | |

