


SERV-P.DIAM16ERDE GE/GN**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



A kép illusztráció

A Service Pack egy perforált lapokon előnyomtatott szimbólumokat tartalmazó csomag. Az elektromos rendszerek feliratozásához használható átfogó megoldás rendkívül jól ellenáll az alkil-alkoholoknak és benzéneknek.

Általános rendelési adatok

Változat	Készülékjelölők, Készülékjelölők, 16 x 16 mm, sárga
Rendelési szám	1707350005
Típus	SERV-P.DIAM16ERDE GE/GN
GTIN (EAN)	4008 190925352
Qty.	1 Darab

SERV-P.DIAM16ERDE GE/GN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

Méretek és tömegek

Mélység	0.08 mm	Mélység (coll)	0.0031 inch
Magasság	16 mm	Magasság (coll)	0.6299 inch
Szélesség	16 mm	Szélesség (coll)	0.6299 inch
Nettó tömeg	35.2 g		

Hőmérséklet

Üzemi hőmérsékleti tartomány	-45...80 °C
------------------------------	-------------

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

Általános adatok

Ragasztóanyag	Állandó, akril kopolimer	
Anyag színe az ellenállás kódja szerint	4	
Laponkénti jelölőszám	20	
Változat	Öntapadós	
Szélesség	16 mm	
Üzemi hőmérsékleti tartomány, max.	80 °C	
Üzemi hőmérsékleti tartomány, min.	-45 °C	
Szín	sárga	
Alapanyag	akrilbevonatú szövet	
Nyomtatás színe	fekete	
Nyomtatott karakterek	Szimbólumok	
Number of markers per packaging unit	200	
Jelölők száma kombinációként	Tápellátás formája	Etikettlap
	Number of combinations per packaging unit	10
	Jelölők száma kombinációként	20
Jelölők száma kombinációként	1 Label sheet = 20 Device markers	
Üzemi hőmérsékleti tartomány	-45...80 °C	
Impresszum	FÖLDELÉS	

Besorolások

ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 14.0	27-28-11-04
ECLASS 15.0	27-28-11-04		