


CB 178/4,8 BK**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



CB kábelkötők kábelek és jelölések rögzítéséhez.

- Kifejezetten alkalmasak CLI M, SFX, WKM és WKS kábeljelölők rögzítéséhez
- IEC 62275: 2006-nak megfelelő
- Törésálló poliamid PA 6.6, UL-94 szerinti V2 éghetőségi osztály

Általános rendelési adatok

| | |
|----------------|--|
| Változat | Kábelkötők, 4,8 x 178 mm, Poliamid 66, 220 N |
| Rendelési szám | 1723570000 |
| Típus | CB 178/4,8 BK |
| GTIN (EAN) | 4008 190366278 |
| Qty. | 5000 Darab |

Műszaki adatok

Tanúsítványok

Jóváhagyások



| | |
|------------------------|-----------------------------|
| ROHS | Megfelel |
| UL File Number Search | UL weboldal |
| Tanúsítvány száma (UR) | E317499 |

Méreték és tömegek

| | | | |
|-------------|--------|------------------|-------------|
| Mélység | 1 mm | Mélység (coll) | 0.0394 inch |
| Magasság | 178 mm | Magasság (coll) | 7.0079 inch |
| Szélesség | 4.8 mm | Szélesség (coll) | 0.189 inch |
| Nettó tömeg | 1.12 g | | |

Hőmérsékletek

| | |
|------------------------------|-------------|
| Üzemi hőmérsékleti tartomány | -40...85 °C |
|------------------------------|-------------|

Termékek környezetvédelmi megfelelése

| | |
|--------------------------|-------------------------------|
| RoHS megfelelési állapot | Megfelel, kivétel nélkül |
| REACH SVHC | Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC |

Szerelőanyagok

| | | | |
|------------------------------------|--------|------------------------------------|-------------|
| UV-álló | Nem | Újra megnyitáshoz | Nem |
| UL 94 éghetőségi osztály | V-2 | Üzemi hőmérsékleti tartomány, max. | 85 °C |
| Üzemi hőmérsékleti tartomány, min. | -40 °C | Halogén | Nem |
| Kábelátmérő, max. | 45 mm | Alapanyag | Poliamid 66 |
| Szakítószilárdság | 220 N | Kötegelési átmérő, max. | 45 mm |
| Szakítószilárdság | 49 lbf | Kötegelési átmérő, min. | 2 mm |

Fontos megjegyzés

| | |
|------------------|---|
| Termékinformáció | A dobozban lévő tasakok száma (darab): 50 A tasakokban lévő tételek száma (darab): 100 Egy szállítási egység egy doboznyi mennyiségnek felel meg, és csak a szállítási egység egész számú többszöröse rendelhető. |
|------------------|---|

Besorolások

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000046 | ETIM 9.0 | EC000046 |
| ETIM 10.0 | EC000046 | ECLASS 14.0 | 27-14-07-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-14-07-02 | | |

