

**KRN-M8/-2,5****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Szigetelt csatlakozókat használva garantálható az elektromos csatlakozások állandó és egyforma minősége.

- Nagy választék szigetelt és nem szigetelt kábelsarukból és csatlakozókból
- A jelenlegi piaci szabványoknak (Európa) megfelelő csősaruk
- Préselhető kábelsaruk, DIN 46235
- Krimpelhető kábelsaruk DIN 46234 -hez
- Szigetelt gyűrűs kábelsaruk, DIN 46237
- Szigetelt kábelsaruk, DIN 46231

**Általános rendelési adatok**

Változat	kábelsaru, záróelem, 2,5 mm <sup>2</sup> , 2,5 mm <sup>2</sup> - 2,5 mm <sup>2</sup>
Rendelési szám	<a href="#">1495120000</a>
Típus	KRN-M8/-2,5
GTIN (EAN)	4050118304824
Qty.	100 Darab

## KRN-M8/-2,5

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technical data

## Tanúsítványok

ROHS Megfelel

## Méretek és tömegek

Nettó tömeg 2.23 g

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot Megfelel, kivétel nélkül  
REACH SVHC Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

## Műszaki adatok

Változat Euro series, standard

## Csatlakozások

Vezeték-keresztmetszet, max.	2.5 mm <sup>2</sup>	Vezeték-keresztmetszet, min.	2.5 mm <sup>2</sup>
Vezeték-keresztmetszet	2.5 mm <sup>2</sup>	Szigetelés	Nem áll rendelkezésre
Furat	M8	Azonosító szín	Egyik sem
Tengely belső átmérője (d1)	2.4 mm	Tengely külső átmérője (d3)	4.4 mm
Tengelyhossz (a)	6.5 mm	Csatlakozás hossz (l)	20 mm
Peremes aljzat belső átmérője (d2)	8.4 mm	Peremes aljzat szélesség (b)	13 mm

## Besorolások

ETIM 8.0	EC001051	ETIM 9.0	EC001051
ETIM 10.0	EC001051	ECLASS 14.0	27-40-02-05
ECLASS 15.0	27-40-02-05		

Drawings



**Accessories****Crimping tools**

Krimpelő szerszámok szigetetlen csatlakozókhoz  
Hengerelt kábelsaruk, csősaruk, kivezető csapok,  
párhuzamos és soros csatlakozók

- Kilincsmű a pontos krimpeléshez
- Kioldási lehetőség helytelen működés esetén

**Általános rendelési adatok**

Típus	HTN 21	Változat
Rendelési szám	<a href="#">9014610000</a>	Présszerszám, Krimpelő szerszám érintkezőkhöz, 0.5mm <sup>2</sup> , 6mm <sup>2</sup> , Fogas sajtolás
GTIN (EAN)	4008190152734	
Qty.	1 ST	