

HDC-C-HD-S-LWL1.0POF**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Száloptikai kábelek garantálják az átvitelt, ami nincs kölcsönhatásban és zavarmentes.

Az új száloptikai érintkezők most már a nagy igénybevételre tervezett csatlakozásokban is használhatók. Az alakjuk megfelel a bevált hagyományos rézhuzalok csatlakoztatásához használt HD csatlakozókénak. Éppen ezért beszerelhetők a HD sorozat létező csatlakozóiba, valamint alkalmasak a ConCept moduláris rendszerrel való használatra.

Még a száloptikai vezetékek és rézhuzalok összekötése is lehetséges egy közös csatlakozóban.

Általános rendelési adatok

| | |
|----------------|---|
| Változat | Ipari nehézcsatlakozók, Krimpelhető érintkező, HD, HDD, HQ, MixMate, Dugó, Vezeték-keresztmetszet, max.: 1, fordított, Rézötvözet |
| Rendelési szám | 1773630000 |
| Típus | HDC-C-HD-S-LWL1.0POF |
| GTIN (EAN) | 4032248142736 |
| Qty. | 10 Darab |

HDC-C-HD-S-LWL1.0POF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS Megfelel

Méreték és tömegek

| | | | |
|--------|--------|-------------|--------|
| Átmérő | 3.5 mm | Nettó tömeg | 0.75 g |
|--------|--------|-------------|--------|

Termékek környezetvédelmi megfelelése

| | |
|--------------------------|-------------------------------|
| RoHS megfelelési állapot | Megfelel, kivétel nélkül |
| REACH SVHC | Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC |

Általános adatok

| | | | |
|------------------------------|-------------------------|--|-----------------------|
| Érintkező átmérő, dugó Ø | 1.6 mm | Csupaszolási hossz, névleges csatlakozás | 19 mm |
| Csatlakozás típusa | Krimpelhető csatlakozás | Verzió betét | HD, HDD, HQ, MixMate |
| Vezeték-keresztmetszet, max. | 1 mm ² | Vezeték-keresztmetszet, min. | 1 mm ² |
| Felületi minőség | ezüst | Dugaszolási ciklusok | ≥ 500 |
| Típus | Dugó | Alapanyag | Rézötvözet |
| Gyártás módszerek | fordított | Csatlakoztatott vezeték keresztmetszete | 1 - 1 mm ² |
| Érintkező anyaga | Rézötvözet | | |

Besorolások


| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000796 | ETIM 9.0 | EC000796 |
| ETIM 10.0 | EC000796 | ECLASS 14.0 | 27-44-02-04 |
| ECLASS 15.0 | 27-44-02-04 | | |

HDC-C-HD-S-LWL1.0POF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Drawings

www.weidmueller.com



HDC-C-HD-S-LWL1.0POF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmuller.com

Accessories

Vágószerszámok



Vágószerszámok akár, 8, 12, 14 és 22 mm külső átmérőjű vezetékhez. A speciális pengealkalattal minimális fizikai erőfeszítéssel, roncsolásmentesen vághatók a réz- és alumíniumvezetékek. A (KT 8 – KT 22) vágószerszámok a VDE és GS által bevizsgált, 1000 V-ig működő védőszigeteléssel is rendelkeznek, az EN/IEC 60900 szabvány szerint.

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|---------------------------------------|
| Típus | KT 8 | Változat |
| Rendelési szám | 9002650000 | Vágószerszámok, Egykezes vágószerszám |
| GTIN (EAN) | 4008190020163 | |
| Qty. | 1 ST | |

...polimer optikai szálak (POF) optikai kábelhez



Krimpelő és csupaszolószerszámok polimer optikai szálak (POF) fényvezető csatlakozóihoz

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|--|
| Típus | PS LWL/POF | Változat |
| Rendelési szám | 9020390000 | Szerszámok, Polírkorong |
| GTIN (EAN) | 4032248300570 | |
| Qty. | 1 ST | |
| Típus | PB LWL/POF | Változat |
| Rendelési szám | 9020400000 | Szerszámok, Polírozó lap |
| GTIN (EAN) | 4032248300587 | |
| Qty. | 1 ST | |
| Típus | AM LWL/POF | Változat |
| Rendelési szám | 9020360000 | Szerszámok, Csupaszoló szerszámok |
| GTIN (EAN) | 4032248300556 | |
| Qty. | 1 ST | |
| Típus | HTX-HDC/POF | Változat |
| Rendelési szám | 9010950000 | Krimpelő szerszám érintkezőkhöz, 1mm ² , 1mm ² , FoderBcrimp |
| GTIN (EAN) | 4032248331543 | |
| Qty. | 1 ST | |

HDC-C-HD-S-LWL1.0POF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessories**Érintkező kiszerező szerszám**

A Weidmüller krimpelő szerszámok, érintkezőeltávolító szerszámok és száloptikai szerszámok sokaságát kínálja.

Általános rendelési adatok

| | | | |
|----------------|----------------------------|--------------------------------------|--|
| Típus | REMOVAL TOOL HD | Változat | |
| Rendelési szám | 1866730000 | Szerszámok, Érintkezőkioldó szerszám | |
| GTIN (EAN) | 4032248437054 | | |
| Qty. | 1 ST | | |