

Product image

A potenciál elosztása vagy többszörözése a szomszédos sorkapcsokhoz keresztösszekötőn keresztül történik. A további vezetékezés könnyen elkerülhető. Ha a pólusok megtörnek, a sorkapcsok csatlakozása még mindig megbízhatóan megmarad. Portfóliónk moduláris sorkapcsokhoz való dugaszolható és csavarozható keresztösszekötő rendszereket is tartalmaz.

Általános rendelési adatok

| | |
|----------------|--|
| Változat | Csavaros kapcsok, Keresztösszekötő, Pólusszám: 3 |
| Rendelési szám | 1781000000 |
| Típus | WQL 3 WF8 |
| GTIN (EAN) | 4032248241200 |
| Qty. | 5 Darab |

Műszaki adatok

Tanúsítványok

| | |
|------|----------|
| ROHS | Megfelel |
|------|----------|

Méretek és tömegek

| | | | |
|-------------|---------|------------------|-------------|
| Mélység | 4 mm | Mélység (coll) | 0.1575 inch |
| Magasság | 63.6 mm | Magasság (coll) | 2.5039 inch |
| Szélesség | 20 mm | Szélesség (coll) | 0.7874 inch |
| Nettó tömeg | 38.73 g | | |

Hőmérsékletek

| | | | |
|----------------------|----------------|---------------------|---------------|
| Tárolási hőmérséklet | -25 °C...55 °C | Ambient temperature | -5 °C...40 °C |
|----------------------|----------------|---------------------|---------------|

Termékek környezetvédelmi megfelelése

| | |
|--------------------------|-------------------------------|
| RoHS megfelelési állapot | Megfelel, kivétel nélkül |
| REACH SVHC | Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC |

Anyag adatok

| | | | |
|-----------|-----------------|------|--------|
| Alapanyag | Vörösréz - cink | Szín | szürke |
|-----------|-----------------|------|--------|

Kiegészítő műszaki adatok

| | | | |
|---|----------------------|---------------------|--------------------|
| Rögzítés típusa | becsavart állapotban | Telepítési útmutató | Közvetlen rögzítés |
| Robbanásbiztonság szempontjából bevizsgált változat | Nem | | |

Méretek

| | |
|--------------------|----------|
| Raszter mm-ben (P) | 22.80 mm |
|--------------------|----------|

Névleges adatok

| | |
|---------------|-------|
| Névleges áram | 150 A |
|---------------|-------|

Általános

| | | | |
|-----------|---|---------------------|--------------------|
| Pólusszám | 3 | Telepítési útmutató | Közvetlen rögzítés |
|-----------|---|---------------------|--------------------|

Besorolások

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000489 | ETIM 9.0 | EC000489 |
| ETIM 10.0 | EC000489 | ECLASS 14.0 | 27-25-03-03 |
| ECLASS 15.0 | 27-25-03-03 | | |