

STARTERKIT WCU 501

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



A teljesen zárt WCU 501 és WCU 650 logikai modulokkal ön figyelheti, ellenőrizheti és szabályozhatja a folyamatokat – még extrém környezeti körülmények között is. Ebben a tekintetben a WCU sorozat optimális méreteket, teljesítményt, robusztusságot és felhasználóbarát kialakítást nyújt. A grafikus és intuitív Micon-L programozási környezet lehetővé teszi a rugalmas váltást az analóg és a digitális bemenetek között, valamint a digitális kimeneteknél is. Igény szerint a szoftver és hardver hatásköre bővíthető a partnerek elvárásainak megfelelően.

Általános rendelési adatok

Változat	graphically programmable logic module incl. programming adapter
Rendelési szám	1548720000
Típus	STARTERKIT WCU 501
GTIN (EAN)	4050118354348
Qty.	1 Darab
Szállítás állapota	Ez a termék már nem kapható.
Elérhető eddig:	2024-06-30T00:00:00+02:00
Alternatív termék	LOGIC UNIT WCU 860S

STARTERKIT WCU 501

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS

Megfelel

Méretetek és tömegek

Mélység	31	Mélység (coll)	1.2205 inch
Magasság	40 mm	Magasság (coll)	1.5748 inch
Szélesség	44 mm	Szélesség (coll)	1.7323 inch
Nettó tömeg	70 g		

Hőmérsékletek

Tárolási hőmérséklet	-40 °C...70 °C	Üzemi hőmérséklet	-40 °C...70
----------------------	----------------	-------------------	-------------

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

Csatlakozási adatok

Csatlakozás típusa	Plug-in rugós sorkapocs (0,25 - 1,5 mm ²)
--------------------	--

Rendszer adatok

Interfész	Soros RS232
-----------	-------------

Általános adatok

Rezgésálló	min. 50 m/s ² (5 g) @ 9... 200 Hz
------------	---

Besorolások

ETIM 8.0	EC001417	ETIM 9.0	EC001417
ETIM 10.0	EC001417	ECLASS 14.0	27-24-22-16
ECLASS 15.0	27-24-22-16		

