

STR CC 15/49 TRANSPARENT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



A kép illusztráció

Általános rendelési adatok

| | |
|----------------|--|
| Változat | ClipCard, Tartozékok, 15 x 49 mm, Áttetsző |
| Rendelési szám | 1888300000 |
| Típus | STR CC 15/49 TRANSPARENT |
| GTIN (EAN) | 4032248494170 |
| Qty. | 40 Darab |

STR CC 15/49 TRANSPARENT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Tanúsítványok

| | |
|------|----------|
| ROHS | Megfelel |
|------|----------|

Méretek és tömegek

| | | | |
|-------------|--------|------------------|-------------|
| Mélység | 0.5 mm | Mélység (coll) | 0.0197 inch |
| Magasság | 15 mm | Magasság (coll) | 0.5906 inch |
| Szélesség | 49 mm | Szélesség (coll) | 1.9291 inch |
| Nettó tömeg | 0.42 g | | |

Hőmérsékletek

| | |
|------------------------------|-------------|
| Üzemi hőmérsékleti tartomány | -20...80 °C |
|------------------------------|-------------|

Termékek környezetvédelmi megfelelése

| | |
|--------------------------|-------------------------------|
| RoHS megfelelési állapot | Megfelel, kivétel nélkül |
| REACH SVHC | Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC |

Általános adatok

| | | |
|------------------------------------|---------------------------|-----------|
| Változat | Öntapadós | |
| Szélesség | 49 mm | |
| UL 94 éghetőségi osztály | HB | |
| Üzemi hőmérsékleti tartomány, max. | 80 °C | |
| Üzemi hőmérsékleti tartomány, min. | -20 °C | |
| Szín | Áttetsző | |
| Halogén | Nem | |
| Alapanyag | PVC | |
| Jelölők száma kombinációként | Tápellátás formája | MultiCard |
| Javasolt iparágak | Berendezés | |
| Jelölők száma kombinációként | 1 MultiCard = Accessories | |
| Üzemi hőmérsékleti tartomány | -20...80 °C | |

Készülékjelölők

| | |
|---------|-----|
| Halogén | Nem |
|---------|-----|

Besorolások

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC001288 | ETIM 9.0 | EC001288 |
| ETIM 10.0 | EC001288 | ECLASS 14.0 | 27-28-11-04 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-04 | | |

STR CC 15/49 TRANSPARENT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Drawings

