

HDC CM BUS GCA


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



A ConCept Bus kiváló a nagyon érzékeny jelek átvitelére a nehézüzemi csatlakozókban.

A ConCept csatlakozó rendszer többfunkciós, kompakt modulokból áll, amelyek kiváló védeettséget nyújtanak elektromágneses mezők, nedvesség, por és agresszív mechanikai erők ellen.

Ezek és további modulok kombinálásával Ön egyetlen csatlakozóba kötheti be a terepi készülékek tápellátását és további jeleit.

Általános rendelési adatok

Változat	Ipari nehézcsatlakozók, HDC-betét, ConCept modul
Rendelési szám	1908510000
Típus	HDC CM BUS GCA
GTIN (EAN)	4032248643615
Qty.	50 Darab

Műszaki adatok

Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS

Megfelel

Méretetek és tömegek

Mélység	37.8 mm	Mélység (coll)	1.4882 inch
Magasság	17.5 mm	Magasság (coll)	0.689 inch
Szélesség	16.38 mm	Szélesség (coll)	0.6449 inch
Nettó tömeg	4.7 g		

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

ConCept Pneumatikus modul

UL 94 éghetőségi osztály	V-0	Szín	Ezüstsürke
--------------------------	-----	------	------------

Méret

Szélesség	16.38 mm
-----------	----------

Általános adatok

Pólusszám	0	Csatlakozás típusa	Bilincses
UL 94 éghetőségi osztály	V-0	Szín	Ezüstsürke
Dugaszolási ciklusok	≥ 500	Típus	Földelőcsatlakozó bilincs
Sorozat	ConCept modul	Névleges feszültség (DIN EN 61984)	0 V
Névleges lökőfeszültség (DIN EN 61984)	0 kV	Névleges áram (DIN EN 61984)	0 A
Halogénmentes	false	Alacsony füstképződés a DIN EN 45545-2 szerint	Igen

Változat

Csatlakozás típusa	Bilincses	Vezeték-keresztmetszet, max.	0 mm ²
Vezeték-keresztmetszet, min.	0 mm ²		

Besorolások

ETIM 8.0	EC000438	ETIM 9.0	EC000438
ETIM 10.0	EC000438	ECLASS 14.0	27-44-02-18
ECLASS 15.0	27-44-02-18		