

ESO 8/20 DIN A4 WS**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

A kép illusztráció

**Általános rendelési adatok**

Változat	Kapocsjelölők, Behelyezhető jelölők, 20 x 7 mm, fehér
Rendelési szám	1919890000
Típus	ESO 8/20 DIN A4 WS
GTIN (EAN)	4032248556892
Qty.	10 Darab
Szállítás állapota	Kifutott
Elérhető eddig:	2025-08-31T00:00:00+02:00
Alternatív termék	ELS 8/20 MM WS

Műszaki adatok

Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

Méretek és tömegek

Mélység	1 mm	Mélység (coll)	0.0394 inch
Magasság	20 mm	Magasság (coll)	0.7874 inch
Szélesség	7 mm	Szélesség (coll)	0.2756 inch
Nettó tömeg	17.6 g		

Hőmérséklet

Üzemi hőmérsékleti tartomány	-40...80 °C
------------------------------	-------------

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

Általános adatok

Anyag színe az ellenállás kódja szerint	9	
Nyomtatás tájolása	vízszintes és függőleges	
Laponkénti jelölőszám	342	
Szélesség	7 mm	
UL 94 éghetőségi osztály	HB	
Üzemi hőmérsékleti tartomány, max.	80 °C	
Üzemi hőmérsékleti tartomány, min.	-40 °C	
Szín	fehér	
Alapanyag	Papír	
Nyomtatott karakterek	nélkül	
Jelölők száma kombinációként	Tápellátás formája	Etikettlap
Jelölők száma kombinációként	1 Label sheet = Insert markers	
Üzemi hőmérsékleti tartomány	-40...80 °C	

Besorolások

ETIM 8.0	EC000761	ETIM 9.0	EC000761
ETIM 10.0	EC000761	ECLASS 14.0	27-28-11-01
ECLASS 15.0	27-28-11-01		



ESO 8/20 DIN A4 WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

WKM becsúsztható jelölőlapokhoz



A WKM halogénmentes, átlátszó zsebe kiváló védelmet nyújt a környezeti hatások ellen. Az erős kábelkötözéses rögzítésnek köszönhetően szinte minden vezeték-keresztmetszethez alkalmas.

Az előnyomtatott címkéket egyszerűen be kell helyezni a WKM tartóba, és a kengyellel rögzíteni kell. A WKM kábeljelölők a megfelelő megoldást jelentik a hatékony helyszíni jelölésre. Az Ön előnye a WKM kábeljelölők használata esetén

- A papír és poliészter jelölőket egyedileg lehet nyomtatni a hagyományos irodai nyomtatókkal
- A robusztus kialakítás és a MultiCard ELS címkék kombinációja maximális védelmet nyújt a környezeti hatások ellen

Általános rendelési adatok

Típus	WKM 8/20	Változat
Rendelési szám	1753490000	WKM, Vezeték és kábeljelölők, 7 - 115 mm, 20 x 8 mm, Vezeték- és kábeljelölők, Áttetsző
GTIN (EAN)	4032248010615	
Qty.	50 ST	