

**SCREWTY SET -DM****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Az ideális eszköz mindenféle alkalmazáshoz  
A Screwty® az ideális, általános célú szerszám minden általánosan használt szenzor- és aktuátorkábel megszorításához. A Screwty® használatával még a nehezen hozzáférhető kerek csatlakozódugaszok is kezelhetők. A csatlakozókat különösebb erő kifejtés nélkül, egyszerű forgató mozdulattal lehet megszorítani vagy kilazítani. A Screwty® egyedülálló és általános megoldás, mivel más gyártók legtöbb (több mint 90%) kábeléhez és csatlakozójához is használható. A Screwty® egy nyélből és egy hagyományos 1/4"-os adapterből áll. Ezért minden mérethez használható: M12 és M8 kerek csatlakozó, M12F és M8F egyedi igényekre szabható dugaszok és aljzatok, valamint minden M23 dugasz és aljzat.

**Általános rendelési adatok**

Változat	Cable gland tool for M8, M12 lines and connectors
Rendelési szám	<a href="#">1920000000</a>
Típus	SCREWTY SET -DM
GTIN (EAN)	4032248436859
Qty.	1 Darab
Csomagolás	Kartondoboz

**SCREWTY SET -DM**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

**Műszaki adatok****Méreték és tömegek**

Nettó tömeg	312 g
-------------	-------

**Termékek környezetvédelmi megfelelése**

RoHS megfelelési állapot	Nem érintett
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

**Csavarozó szerszámok**

Nyomaték beállítás, max.	1.7 Nm	Nyomaték beállítás, min.	0.5 Nm
--------------------------	--------	--------------------------	--------

**Fontos megjegyzés**

Termékinformáció	A szállítási terjedelem tartalmazza: <ul style="list-style-type: none"><li>• Nyomatékszavarozó 0,5 – 1,7 Nm + beállítási segédlet</li><li>• Cserélhető penge 1/4 hüvelyk</li><li>• M8 rögzítés öntött vezetékhez</li><li>• M8F rögzítés testre szabható csatlakozókhoz</li><li>• M12 rögzítés öntött vezetékhez</li><li>• M12F rögzítés testre szabható csatlakozókhoz</li></ul>
------------------	--

**Besorolások**

ETIM 8.0	EC000149	ETIM 9.0	EC000149
ETIM 10.0	EC000149	ECLASS 14.0	21-01-90-90
ECLASS 15.0	21-01-90-90		