

SAI-SCREWTY TOOL BOX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Az ideális eszköz mindenféle alkalmazáshoz
A Screwty® az ideális, általános célú szerszám minden általánosan használt szenzor- és aktuátorkábel megszorításához. A Screwty® használatával még a nehezen hozzáférhető kerek csatlakozódugaszok is kezelhetők. A csatlakozókat különösebb erőfelfejtés nélkül, egyszerű forgató mozdulattal lehet megszorítani vagy kilazítani. A Screwty® egyedülálló és általános megoldás, mivel más gyártók legtöbb (több mint 90%) kábeléhez és csatlakozójához is használható. A Screwty® egy nyélből és egy hagyományos 1/4"-os adapterből áll. Ezért minden mérethez használható: M12 és M8 kerek csatlakozó, M12F és M8F egyedi igényekre szabható dugaszok és aljzatok, valamint minden M23 dugasz és aljzat.

Általános rendelési adatok

Változat	Tömszelence-szerszám
Rendelési szám	1939170000
Típus	SAI-SCREWTY TOOL BOX
GTIN (EAN)	4032248615490
Qty.	1 Darab
Csomagolás	Műanyag bőrönd + formázott betét

SAI-SCREWTY TOOL BOX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretetek és tömegek

Nettó tömeg	1320 g
-------------	--------

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Nem érintett
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	94cdd44c-1fa6-459f-83e6-3e41b4ab9be6

Csavarozó szerszámok

Nyomaték beállítás, max.	7 Nm	Nyomaték beállítás, min.	0.5 Nm
--------------------------	------	--------------------------	--------

Fontos megjegyzés

Termékinformáció	A szállítási terjedelem tartalmazza: - Nyomatékcavarozó 0,5 – 1,7 Nm + beállítási segédlet - Nyomatékcavarozó 2,0 – 7,0 Nm - Cserélhető penge 1/4 hüvelyk - M8 rögzítés öntött vezetékhez - M8F rögzítés testre szabható csatlakozókhoz - M12 rögzítés öntött vezetékhez - M12F rögzítés testre szabható csatlakozókhoz - Készlet: - Torx T8 / T10 / T20 / T25 - Imbuszkulcs 2.5 / 3.0 / 4.0 - Kereszthorony PH0 / PH1 / PH2 - Hasított 0.5x3.0 / 0.6x3.5 / 0.8x4.0 - Műanyag bőrönd + formázott betét
------------------	---

Besorolások

ETIM 8.0	EC000149	ETIM 9.0	EC000149
ETIM 10.0	EC000149	ECLASS 14.0	21-01-90-90
ECLASS 15.0	21-01-90-90		