

IE-BH-V05M**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

HDC dugaszolható csatlakozó az IEC 61076-3-106 5. változat szerint, fém, üres ház

Általános rendelési adatok

Változat	Üres ház, Aljzatház, 5. változat IEC 61076-3-106 szerint, IP67
Rendelési szám	1963530000
Típus	IE-BH-V05M
GTIN (EAN)	4032248645626
Qty.	10 Darab

IE-BH-V05M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS

Megfelel

UL File Number Search

[UL weboldal](#)

Tanúsítvány száma (cULus)

E316369

Méretetek és tömegek

Mélység	22.4 mm	Mélység (coll)	0.8819 inch
Magasság	40 mm	Magasság (coll)	1.5748 inch
Szélesség	28 mm	Szélesség (coll)	1.1024 inch
Nettó tömeg	33.6 g		

Hőmérsékletek

Tárolási hőmérséklet	Üzemi hőmérséklet	-40 °C...70 °C
Telepítési hőmérséklet		

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3
SCIP	3767b26f-703a-492e-9234-36e83d1c0725

Általános adatok

Szín	Egyéb	Ház fő anyaga	alumínium présöntvény
Felszerelés típusa	2 csavar	Védelmi osztály	IP67
Dugaszolási ciklusok	750		

Általános szabványok


Csatlakozó, standard	IEC 61076-3-106 Var. 5	Tanúsítvány száma (cULus)	E316369
----------------------	------------------------	---------------------------	---------

Besorolások

ETIM 8.0	EC001031	ETIM 9.0	EC001031
ETIM 10.0	EC001031	ECLASS 14.0	27-19-01-04
ECLASS 15.0	27-19-01-04		


Drawings

Méretrajz



Accessories

RJ45



RJ45 betétek 1 / 4 / 5 / 14, HDC ver. dugaszolható csatlakozókhoz és IE-OM...; IE-OP...; IE-CC... csatlakozódobozokhoz

Általános rendelési adatok

Típus	IE-BI-RJ45-FJ-B	Változat
Rendelési szám	1963840000	RJ45 insert socket, Csatlakozó az alaphoz, TIA-568B
GTIN (EAN)	4032248651894	
Qty.	10 ST	
Típus	IE-BI-RJ45-FJ-P	Változat
Rendelési szám	1963830000	RJ45 insert socket, Csatlakozó az alaphoz, PROFINET
GTIN (EAN)	4032248646159	
Qty.	10 ST	
Típus	IE-BI-RJ45-FJ-A	Változat
Rendelési szám	1962850000	RJ45 insert socket, Csatlakozó az alaphoz, TIA-568A
GTIN (EAN)	4032248645053	
Qty.	10 ST	
Típus	IE-BI-RJ45-C	Változat
Rendelési szám	1962840000	RJ45 insert socket, Válaszfalbetét összekötő
GTIN (EAN)	4032248645046	
Qty.	10 ST	

porvédő sapkák



Készülékeinek védelme por és szennyeződés ellen

Általános rendelési adatok

Típus	IE-BP-V05M	Változat
Rendelési szám	1968930000	Aljzatház-védőkupak
GTIN (EAN)	4032248692125	
Qty.	10 ST	