

**ESO 7 DIN A4 GE****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Általános rendelési adatok**

Változat	Kapocsjelölök, Behelyezhető jelölök, 27 x 6.3 mm, sárga
Rendelési szám	<a href="#">1634780000</a>
Típus	ESO 7 DIN A4 GE
GTIN (EAN)	4008190273361
Qty.	10 Darab
Szállítás állapota	Ez a termék már nem kapható.
Utolsó rendelési dátum	2026-01-30T00:00:00+01:00
Alternatív termék	<a href="#">THM ESO 7 PA GE</a>

## Műszaki adatok

## Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

## Méretek és tömegek

Mélység	1 mm	Mélység (coll)	0.0394 inch
Magasság	27 mm	Magasság (coll)	1.063 inch
Szélesség	6.3 mm	Szélesség (coll)	0.248 inch
Nettó tömeg	9.15 g		

## Hőmérséklet

Üzemi hőmérsékleti tartomány	-40...80 °C
------------------------------	-------------

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

## Általános adatok

Anyag színe az ellenállás kódja szerint	4	
Nyomtatás tájolása	vízszintes és függőleges	
Laponkénti jelölőszám	240	
Szélesség	6.3 mm	
UL 94 éghetőségi osztály	HB	
Üzemi hőmérsékleti tartomány, max.	80 °C	
Üzemi hőmérsékleti tartomány, min.	-40 °C	
Szín	sárga	
Alapanyag	Papír	
Nyomtatott karakterek	nélkül	
Jelölők száma kombinációként	Tápellátás formája	Etikettlap
Jelölők száma kombinációként	1 Label sheet = Insert markers	
Üzemi hőmérsékleti tartomány	-40...80 °C	


## Besorolások

ETIM 8.0	EC000761	ETIM 9.0	EC000761
ETIM 10.0	EC000761	ECLASS 14.0	27-28-11-01
ECLASS 15.0	27-28-11-01		



## Tartozékok

## WKM becsúsztatható jelölőlapokhoz



A WKM halogénmentes, átlátszó zsebe kiváló védelmet nyújt a környezeti hatások ellen. Az erős kábelkötözéses rögzítésnek köszönhetően szinte minden vezeték-keresztmetszethez alkalmas.

Az előnyomtatott címkéket egyszerűen be kell helyezni a WKM tartóba, és a kengyellel rögzíteni kell. A WKM kábeljelölők a megfelelő megoldást jelentik a hatékony helyszíni jelölésre. Az Ön előnye a WKM kábeljelölők használata esetén

- A papír és poliészter jelölőket egyedileg lehet nyomtatni a hagyományos irodai nyomtatókkal
- A robusztus kialakítás és a MultiCard ELS címkék kombinációja maximális védelmet nyújt a környezeti hatások ellen

## Általános rendelési adatok

Típus	WKM 8/30	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1631910000</a>	WKM, Vezeték és kábeljelölők, 7 - 115 mm, 30 x 8 mm, Vezeték- és kábeljelölők, Áttetsző
GTIN (EAN)	4008190206666	
Qty.	50 ST	