

LOGIC UNIT WCU 650

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



A teljesen zárt WCU 501 és WCU 650 logikai modulokkal ön figyelheti, ellenőrizheti és szabályozhatja a folyamatokat – még extrém környezeti körülmények között is. Ebben a tekintetben a WCU sorozat optimális méreteket, teljesítményt, robusztusságot és felhasználóbarát kialakítást nyújt. A grafikus és intuitív Micon-L programozási környezet lehetővé teszi a rugalmas váltást az analóg és a digitális bemenetek között, valamint a digitális kimeneteknél is. Igény szerint a szoftver és hardver hatásköre bővíthető a partnerek elvárásainak megfelelően.

Általános rendelési adatok

Változat	graphically programmable logic module, CAN interface, Mounting foot
Rendelési szám	2010680000
Típus	LOGIC UNIT WCU 650
GTIN (EAN)	4050118397406
Qty.	1 Darab
Szállítás állapota	Ez a termék már nem kapható.
Elérhető eddig:	2024-06-30T00:00:00+02:00
Alternatív termék	LOGIC UNIT WCU 860S

LOGIC UNIT WCU 650

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS	Megfelel
UL File Number Search	UL weboldal
Tanúsítvány száma (cULus)	E141197

Méretetek és tömegek

Mélység	30 mm	Mélység (coll)	1.1811 inch
Magasság	93 mm	Magasság (coll)	3.6614 inch
Szélesség	45 mm	Szélesség (coll)	1.7716 inch
Nettó tömeg	102 g		

Hőmérsékletek

Tárolási hőmérséklet	-40 °C...70 °C	Üzemi hőmérséklet	-40 °C...70 °C
Páratartalom	5 - 95% rel. humidity		

Termékek környezetvédelmi megfelelősége

RoHS megfelelési állapot	Megfelel
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

Csatlakozási adatok

Csatlakozás típusa	Plug-in rugós sorkapocs (0,25 - 1,5 mm ²)
--------------------	--

Rendszer adatok

Interfész	TTL 232
-----------	---------

Tápellátás

Polaritás-felcseréléssel szembeni védelem	yes (combined with external fuse)
---	-----------------------------------

Általános adatok

Rezgésálló	min. 50 m/s ² (5 g) @ 10... 150 Hz	Tartósín	TS 35
------------	--	----------	-------

Besorolások

ETIM 8.0	EC001417	ETIM 9.0	EC001417
ETIM 10.0	EC001417	ECLASS 14.0	27-24-22-16
ECLASS 15.0	27-24-22-16		

LOGIC UNIT WCU 650

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Kezdőkészletek



A teljesen zárt WCU 501 és WCU 650 logikai modulokkal ön figyelheti, ellenőrizheti és szabályozhatja a folyamatokat – még extrém környezeti körülmények között is. Ebben a tekintetben a WCU sorozat optimális méreteket, teljesítményt, robusztusságot és felhasználóbarát kialakítást nyújt. A grafikus és intuitív Micon-L programozási környezet lehetővé teszi a rugalmas váltást az analóg és a digitális bemenetek között, valamint a digitális kimeneteknél is. Igény szerint a szoftver és hardver hatásköre bővíthető a partnerek elvárásainak megfelelően.

Általános rendelési adatok

Típus	STARTERKIT WCU 650	Változat
Rendelési szám	2007290000	graphically programmable logic module incl. programming adapter, CAN interface, Mounting foot
GTIN (EAN)	4050118392517	
Qty.	1 ST	

Tartozékok



A teljesen zárt WCU 501 és WCU 650 logikai modulokkal ön figyelheti, ellenőrizheti és szabályozhatja a folyamatokat – még extrém környezeti körülmények között is. Ebben a tekintetben a WCU sorozat optimális méreteket, teljesítményt, robusztusságot és felhasználóbarát kialakítást nyújt. A grafikus és intuitív Micon-L programozási környezet lehetővé teszi a rugalmas váltást az analóg és a digitális bemenetek között, valamint a digitális kimeneteknél is. Igény szerint a szoftver és hardver hatásköre bővíthető a partnerek elvárásainak megfelelően.

Általános rendelési adatok

Típus	WCU 860S - MICON-L CABLE	Változat
Rendelési szám	2515020000	USB 2.0
GTIN (EAN)	4050118528749	
Qty.	1 ST	