


SERV-P. DIAM16 N BL/WS**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



A kép illusztráció

A Service Pack egy perforált lapokon előnyomtatott szimbólumokat tartalmazó csomag. Az elektromos rendszerek feliratozásához használható átfogó megoldás rendkívül jól ellenáll az alkil-alkoholoknak és benzéneknek.

Általános rendelési adatok

Változat	Készülékjelölők, Készülékjelölők, 16 x 16 mm, kék
Rendelési szám	1707350004
Típus	SERV-P. DIAM16 N BL/WS
GTIN (EAN)	4008 190925345
Qty.	1 Darab

SERV-P. DIAM16 N BL/WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

Méretek és tömegek

Mélység	0.08 mm	Mélység (coll)	0.0031 inch
Magasság	16 mm	Magasság (coll)	0.6299 inch
Szélesség	16 mm	Szélesség (coll)	0.6299 inch
Nettó tömeg	35.2 g		

Hőmérsékletek

Üzemi hőmérsékleti tartomány	-45...80 °C
------------------------------	-------------

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

Általános adatok

Ragasztóanyag	Állandó, akril kopolimer	
Anyag színe az ellenállás kódja szerint	6	
Laponkénti jelölőszám	20	
Változat	Öntapadós	
Szélesség	16 mm	
Üzemi hőmérsékleti tartomány, max.	80 °C	
Üzemi hőmérsékleti tartomány, min.	-45 °C	
Szín	kék	
Alapanyag	akrilbevonatú szövet	
Nyomtatott karakterek	Nagybetűk	
Number of markers per packaging unit	200	
Jelölők száma kombinációként	Tápellátás formája	Etikettlap
	Number of combinations per packaging unit	10
	Jelölők száma kombinációként	20
Jelölők száma kombinációként	1 Label sheet = 20 Device markers	
Üzemi hőmérsékleti tartomány	-45...80 °C	
Impresszum	N	

Besorolások

ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 14.0	27-28-11-04
ECLASS 15.0	27-28-11-04		