


KOPL MCZ 1.5 1816**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Nyitott miniatűr készülékház modulós sorkapocsformátumban, öt húzórugós csatlakozással. Az átlátszó csuklós felső lemez feliratozáshoz használható és hozzáférést biztosít a potenciométerhez és az állapotkijelzőkhöz. A felső három csatlakozót dugaszolható keresztösszekötőkkel át lehet kötni. Fedőlap is kapható a ház lezárásához.

Általános rendelési adatok

Változat	Szerelősín ház, OMNIMATE Housing - TERMINALBOX Áttetsző, Billenthető burkolat, Szélesség: 5.9 mm
Rendelési szám	2224040000
Típus	KOPL MCZ 1.5 1816
GTIN (EAN)	4008 190967413
Qty.	18 Darab

KOPL MCZ 1.5 1816

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

Méreték és tömegek

Mélység	1.6 mm	Mélység (coll)	0.063 inch
Magasság	17.6 mm	Magasság (coll)	0.6929 inch
Szélesség	5.9 mm	Szélesség (coll)	0.2323 inch
Nettó tömeg	0.16 g		

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

Ház tulajdonságai

Pólusszám	5
-----------	---

Szerelvény tulajdonságai

PCB-k száma, max.	1	Pólusszám	5
-------------------	---	-----------	---

Anyagadatok

UL 94 éghetőségi osztály	V-2	Szigetelőanyag	PC
Felületi minőség	kezeletlen	Alapanyag	Műanyag
Küszóútképzési összehasonlítási szám (CTI)	600 ≤ CTI		

Általános adatok

Szín	Áttetsző	Védelmi osztály	IP20 felszerelt állapotban
Színskála (hasonló)	-		

testreszabási lehetőségek

Alternative colours	More on request
---------------------	-----------------

Besorolások

ETIM 8.0	EC001031	ETIM 9.0	EC001031
ETIM 10.0	EC001031	ECLASS 14.0	27-19-06-03
ECLASS 15.0	27-19-06-03		

KOPL MCZ 1.5 1816

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Drawings

www.weidmueller.com

