

SAI-Y-5S PARA 2M12**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Általános rendelési adatok**

| | |
|----------------|----------------------------|
| Változat | Y-dugó, M12, Jelelosztó |
| Rendelési szám | 1783430000 |
| Típus | SAI-Y-5S PARA 2M12 |
| GTIN (EAN) | 4032248183364 |
| Qty. | 1 Darab |

SAI-Y-5S PARA 2M12

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS

Megfelel

Méretetek és tömegek

Nettó tömeg

20.24 g

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot

Megfelel, kivétel nélkül

REACH SVHC

Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

Csatlakozási adatok

Csoport kivezetés - dugaszoló csatlakozó M12 túske

1. szimpla kivitelezés - dugaszoló csatlakozó

M12 aljzat

2. szimpla kivitelezés - dugaszoló csatlakozó

M12 aljzat

Meghúzási nyomaték

M12: 0,8 - 1,2 Nm

Egyedi igényekre szabható dugaszoló csatlakozók műszaki adatai

Pólusszám

5

Kódolás

A kódolású

Érintkező felület

Au (arany)

Ház fő anyaga

PUR

Névleges feszültség

24 V

Névleges áram

4 A

Védelmi osztály

IP67

Szennyezés súlyossága

3

Árnyékolás csatlakozás

Nem

Menetes gyűrű anyaga

Cink présöntvény

Ház hőmérsékleti tartománya

-25...+90 °C

Szabványok

Csatlakozó, standard

IEC 61076-2-101

Általános adatok

Pólusszám

5

Kódolás

A kódolású

Csatlakozási menet

M12

Érintkező anyaga, aljzat

CuZn

Érintkező anyaga, túske

CuZn

Érintkező felület

Au (arany)

Meghúzási nyomaték

0.8 Nm

Ház fő anyaga

PUR

Névleges feszültség

24 V

Névleges áram

4 A

Védelmi osztály

IP67

Szennyezés súlyossága

3

1. csatlakozás

M12/M12

2. csatlakozás

Csavar

Árnyékolás csatlakozás

Nem

Ház hőmérsékleti tartománya

-25...+90 °C

Vezeték külső átm.

-

Besorolások

ETIM 8.0

EC002925

ETIM 9.0

EC002925

ETIM 10.0

EC002925

ECLASS 14.0

27-44-01-06

ECLASS 15.0

27-44-01-06


SAI-Y-5S PARA 2M12

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany


www.weidmueller.com

Drawings

Méretrajz



Méretrajz



Kapcsolási rajz

