

**TM 206/20 V0****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



A kép illusztráció

TM hüvelyek kiterjedt választéka általános célú használatra alkalmas. Az alkalmazási területek a vékony vezetékektől a nagy külső átmérőjű kábelelekig terjednek. Ez a termékcsalád becsúsztatható jelölőlapokat tartalmaz, maximális védelemmel a külső hatások ellen. A TM hüvelyek rugalmas felszerelést tesznek lehetővé.

- Nyomtatott becsúsztatható címkék optimális védelme
- Széles körű alkalmazási lehetőség vezetékekhez és kábelekekhez
- Egy címketípus minden keresztmetszethez
- TMX 30 kábelkötegelővel történő szereléshez (4,6 mm széles)

**Általános rendelési adatok**

Változat	TM, Aljzat x 18 mm, PVC, Szín: Áttetsző, Vezeték külső átm.: 14 - 22 mm
Rendelési szám	<a href="#">1806380000</a>
Típus	TM 206/20 V0
GTIN (EAN)	4032248275892
Qty.	200 Darab

## Műszaki adatok

## Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

## Méretek és tömegek

Mélység	18 mm	Mélység (coll)	0.7087 inch
Magasság	20 mm	Magasság (coll)	0.7874 inch
Szélesség	18 mm	Szélesség (coll)	0.7087 inch
Nettó tömeg	1.9 g		

## Hőmérséklet

Üzemi hőmérsékleti tartomány	-40...80 °C
------------------------------	-------------

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

## Általános adatok

Nyomtatás típusa	üres	Szélesség	18 mm
UL 94 éghetőségi osztály	V-0	Üzemi hőmérsékleti tartomány, max.	80 °C
Üzemi hőmérsékleti tartomány, min.	-40 °C	Szín	Áttetsző
Alapanyag	PVC	Javasolt iparágak	Közlekedéstechnika, Berendezés
Üzemi hőmérsékleti tartomány	-40...80 °C		

## Vezeték és kábeljelölők

Vezeték-keresztmetszet, max.	120 mm <sup>2</sup>	Vezeték-keresztmetszet, min.	35 mm <sup>2</sup>
Vezeték külső átmérő, max.	22 mm	Vezeték külső átmérő, min.	14 mm
Vezeték külső átm.	14 - 22 mm	Csatlakoztatott vezeték keresztmetszete	35 - 120 mm <sup>2</sup>

## Besorolások

ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 14.0	27-28-11-02
ECLASS 15.0	27-28-11-02		