

**QVAR 1****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Product image**

A potenciál elosztása vagy többszörözése a szomszédos sorkapcsokhoz keresztösszekötőn keresztül történik. A további vezetékvezés könnyen elkerülhető. Ha a pólusok megtörnek, a sorkapcsok csatlakozása még mindig megbízhatóan megmarad. Portfóliónk moduláris sorkapcsokhoz való dugaszolható és csavarozható keresztösszekötő rendszereket is tartalmaz.

**Általános rendelési adatok**

Változat	I-sorozat, Tartozékok, Keresztösszekötő adapter, sötétbézs, 40 mm
Rendelési szám	<a href="#">1836370000</a>
Típus	QVAR 1
GTIN (EAN)	4032248380510
Qty.	25 Darab

## QVAR 1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Technical data

## Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

## Méretek és tömegek

Mélység	6.1 mm	Mélység (coll)	0.2402 inch
Magasság	99 mm	Magasság (coll)	3.8976 inch
Szélesség	40 mm	Szélesség (coll)	1.5748 inch
Nettó tömeg	10.6 g		

## Hőmérséklet

Folyamatos üzemi hőmérséklet., min.	-50 °C	Folyamatos üzemi hőmérséklet., max.	120 °C
-------------------------------------	--------	-------------------------------------	--------

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

## Anyag adatok

Alapanyag	Wemid	Szín	sötétbézs
UL 94 éghetőségi osztály	V-0		

## Rendszer specifikációk

Változat	Keresztösszekötő-lemez	Tartósín	TS 35
----------	------------------------	----------	-------

## Kiegészítő műszaki adatok

Rögzítés típusa	Dugaszolt	Robbanásbiztonság szempontjából bevizsgált változat	Nem
-----------------	-----------	---	-----

## Méretek

Raszter mm-ben (P)	6.10 mm
--------------------	---------

## Névleges adatok

Névleges áram	24 A
---------------	------

## Általános

Pólusszám	2	Tartósín	TS 35
-----------	---	----------	-------

## Besorolások

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-25-03-90
ECLASS 15.0	27-25-03-90		