


IE-FC-IP-PWB**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



A FrontCom® Vario több funkciót integrál egy közös rendszerbe. A rendszert egyszerű telepíteni és az adat-, jel- és tápmodulok széles választékából választhat. Rendkívül kompakt kialakítása mellett a FrontCom® Vario számos egyedülálló termékjellemzőt kínál, amelyek az Ön számára a projekt tervezést és a munkafolyamatokat biztonságossá, gyorsá és időtállóvá teszik. Továbbá a FrontCom® Vario rendszernek olyan attraktív házkialakítása van, ami mellesleg a legnagyobb ütésállóságot nyújtja és teljes egészében megfelel az IP 65 védelemosztály követelményeinek.

Általános rendelési adatok

Változat	FrontCom, Betétlemez, árnyékolatlan
Rendelési szám	2548060000
Típus	IE-FC-IP-PWB
GTIN (EAN)	4050118557596
Qty.	1 Darab

Technical data

Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS	Megfelel
UL File Number Search	UL weboldal
Tanúsítvány száma (cURus)	E223801

Méreték és tömegek

Magasság	19.5 mm	Magasság (coll)	0.7677 inch
Szélesség	51.5 mm	Szélesség (coll)	2.0276 inch
Hossz	90.5 mm	Hossz, inch	3.563 inch
Nettó tömeg	14.82 g		

Hőmérsékletek

Tárolási hőmérséklet	Üzemi hőmérséklet	-40 °C...70 °C
Telepítési hőmérséklet		

Termékek környezetvédelmi megfelelősége

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3
SCIP	8a473a8a-33d4-43 18-8088-c28f019e7f77

Betétek

Insert Power large	1
--------------------	---

Általános adatok

Terméktípus	Betétlemez, árnyékolatlan	Anyag	Polikarbonát, PC
-------------	---------------------------	-------	------------------

Általános szabványok


Tanúsítvány száma (cURus)	E223801	Tanúsítvány száma (CSA)	2000039-80039714
---------------------------	---------	-------------------------	------------------

Besorolások

ETIM 8.0	EC000456	ETIM 9.0	EC000456
ETIM 10.0	EC000456	ECLASS 14.0	27-18-28-92
ECLASS 15.0	27-18-28-92		

Accessories

Üres



Az ESG a bevált és tesztelt MultiCard formátumú jelölő számos ismert elektromos készülékhez. Az eredmény egy kiváló minőségű, kontrasztos készülékjelölő.

A Siemens, az ABB, a Beckhoff és számos más gyártó készülékeihez különböző típusok kaphatók.

Az előnyök áttekintése:

- általános célú címkék; öntapadós vagy felpattintható címkék, típustól függően,
- illesztett készülékekhez, pl. kismegszakítókhoz címkésínre pattintható ESG jelölőket szállítunk.
- Egyedi lézer-minőségű nyomtatás a műszaki jellemzőknek megfelelően

Egyedi nyomtatáshoz: Kérjük, küldje el az M-Print PRO vagy M-Print PRO Online (telepítés nélkül) jelölőszoftverünk fájlját a címkézési előírásokkal.

Általános rendelési adatok

Típus	ESG 7/20 SIRIUS MC NE WS	Változat
Rendelési szám	1736181044	ESG, Készülékjelölők x 20 mm, PA 66, Szín: fehér, dugaszolható
GTIN (EAN)	4008190985950	
Qty.	200 ST	

Teljesítményaljzatok



A FrontCom® Vario több funkciót integrál egy közös rendszerbe. A rendszert egyszerű telepíteni és az adat-, jel- és tápmodulok széles választékából választhat. Rendkívül kompakt kialakítása mellett a FrontCom® Vario számos egyedülálló termékjellemzőt kínál, amelyek az Ön számára a projekt tervezést és a munkafolyamatokat biztonságossá, gyorsá és időtállóvá teszik. Továbbá a FrontCom® Vario rendszernek olyan attraktív házkialakítása van, ami mellesleg a legnagyobb ütésállóságot nyújtja és teljes egészében megfelel az IP 65 védelemosztály követelményeinek.

Általános rendelési adatok

Típus	IE-FCI-PWB-AU	Változat
Rendelési szám	1450830000	FrontCom, Insert Power large, Type I, Aljzatos csatlakozó, AU, 15 A
GTIN (EAN)	4050118255591	
Qty.	1 ST	
Típus	IE-FCI-PWB-AU-10A	Változat
Rendelési szám	1546590000	FrontCom, Insert Power large, Type I, Aljzatos csatlakozó, AU, 10 A
GTIN (EAN)	4050118351842	
Qty.	1 ST	
Típus	IE-FCI-PWB-CH	Változat
Rendelési szám	1450780000	FrontCom, Insert Power large, Type J, Aljzatos csatlakozó, CH
GTIN (EAN)	4050118255553	
Qty.	1 ST	

IE-FC-IP-PWB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessories

Típus	IE-FCI-PWB-CN	Változat
Rendelési szám	1450790000	FrontCom, Insert Power large, Type I, Aljzatos csatlakozó, CN
GTIN (EAN)	4050118255386	
Qty.	1 ST	
Típus	IE-FCI-PWB-FR/B/CZ	Változat
Rendelési szám	2426700000	FrontCom, Insert Power large, Type E, Aljzatos csatlakozó, FR, CZ
GTIN (EAN)	4050118435139	
Qty.	1 ST	
Típus	IE-FCI-PWB-DE	Változat
Rendelési szám	1450730000	FrontCom, Insert Power large, Type F, Aljzatos csatlakozó, DE
GTIN (EAN)	4050118255546	
Qty.	1 ST	
Típus	IE-FCI-PWB-FR	Változat
Rendelési szám	1450750000	FrontCom, Insert Power large, Type E, Aljzatos csatlakozó, FR
GTIN (EAN)	4050118255706	
Qty.	1 ST	
Típus	IE-FCI-PWB-FR-OR	Változat
Rendelési szám	2007230000	FrontCom, Insert Power large, Type E, Aljzatos csatlakozó, FR, narancssárga
GTIN (EAN)	4050118392135	
Qty.	1 ST	
Típus	IE-FCI-PWB-GB	Változat
Rendelési szám	1450770000	FrontCom, Insert Power large, Type G, Aljzatos csatlakozó, GB
GTIN (EAN)	4050118255577	
Qty.	1 ST	
Típus	IE-FCI-PWB-IND	Változat
Rendelési szám	2500710000	FrontCom, Insert Power large, Type D, Aljzatos csatlakozó, IN
GTIN (EAN)	4050118526745	
Qty.	1 ST	
Típus	IE-FCI-PWB-ISR	Változat
Rendelési szám	2531060000	FrontCom, Insert Power large, Type H, Aljzatos csatlakozó, ISR
GTIN (EAN)	4050118541175	
Qty.	1 ST	
Típus	IE-FCI-PWS-IT	Változat
Rendelési szám	1450810000	FrontCom, Insert Power kicsi, Type L, Aljzatos csatlakozó, IT, EU
GTIN (EAN)	4050118255720	
Qty.	1 ST	

Accessories**Lapos csavarhúzó**

Hornycsavarhúzó lekerekített pengével SD DIN 5265, ISO 2380/2, behajtó a DIN 5264, ISO 2380/1 szerint. Chrom Top hegy, SoftFinish markolat

Általános rendelési adatok

Típus	SDS 0.4X2.5X75	Változat
Rendelési szám	9009030000	Csavarhúzó, Csavarhúzó
GTIN (EAN)	4032248266944	
Qty.	1 ST	

Tartozékok FrontCom Vario-hoz**Általános rendelési adatok**

Típus	IE-FC-PWPC	Változat
Rendelési szám	1450820000	FrontCom, Érintésvédelem, Single frame
GTIN (EAN)	4050118255584	
Qty.	1 ST	