

HDC CM BUS M1 CT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



A ConCept Bus kiváló a nagyon érzékeny jelek átvitelére a nehézüzemi csatlakozókban.

A ConCept csatlakozó rendszer többfunkciós, kompakt modulokból áll, amelyek kiváló védeettséget nyújtanak elektromágneses mezők, nedvesség, por és agresszív mechanikai erők ellen.

Ezek és további modulok kombinálásával Ön egyetlen csatlakozóba kötheti be a terepi készülékek tápellátását és további jeleit.

Általános rendelési adatok

Változat	Ipari nehézcsatlakozók, HDC-betét, ConCept modul
Rendelési szám	1908520000
Típus	HDC CM BUS M1 CT
GTIN (EAN)	4032248617005
Qty.	1 Darab

HDC CM BUS M1 CT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS

Megfelel

Méretetek és tömegek

Mélység	18.5 mm	Mélység (coll)	0.7283 inch
Magasság	47.5 mm	Magasság (coll)	1.8701 inch
Szélesség	13.5 mm	Szélesség (coll)	0.5315 inch
Nettó tömeg	30 g		

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3
SCIP	1609748e-c278-4c9b-b3d1-e6215d2988cd

ConCept Pneumatikus modul

UL 94 éghetőségi osztály	V-0	Szín	Ezüstsürke
--------------------------	-----	------	------------

Méret

Szélesség	13.5 mm
-----------	---------

Általános adatok

Pólusszám	1	Csatlakozás típusa	Krimpelhető csatlakozás
UL 94 éghetőségi osztály	V-0	Szín	Ezüstsürke
Dugaszolási ciklusok	≥ 500	Típus	Érintkező
Alapanyag	fém	Sorozat	ConCept modul
Névleges feszültség (DIN EN 61984)	50 V	Névleges áram (DIN EN 61984)	10 A
Halogénmentes	false	Alacsony füstképződés a DIN EN 45545-2 szerint	Igen

Változat

Csatlakozás típusa	Krimpelhető csatlakozás	Alapanyag	fém
--------------------	-------------------------	-----------	-----

Besorolások

ETIM 8.0	EC000438	ETIM 9.0	EC000438
ETIM 10.0	EC000438	ECLASS 14.0	27-44-02-18
ECLASS 15.0	27-44-02-18		