


HDC MRJ45 PCADP MC**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Flexible**

The four module sizes make for individual plug solutions that save a huge amount of space. The smaller pitch translates into an optimised design too.

Általános rendelési adatok

Változat	RJ45-modul, 0 V, 0 A, Pólusszám: 1, RJ45, Dugó, Dugaszhelyek szükséges száma: 1
Rendelési szám	2592260000
Típus	HDC MRJ45 PCADP MC
GTIN (EAN)	4050118602364
Qty.	1 Darab

HDC MRJ45 PCADP MC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS	Megfelel
UL File Number Search	UL weboldal
Tanúsítvány száma (cURus)	E92202

Méreték és tömegek

Mélység	34 mm	Mélység (coll)	1.3386 inch
Magasság	54.85 mm	Magasság (coll)	2.1594 inch
Szélesség	14.5 mm	Szélesség (coll)	0.5709 inch
Nettó tömeg	5.7 g		

Hőmérséklet

Hőmérsékleti határérték -40 °C ... 70 °C

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3
SCIP	1609748e-c278-4c9b-b3d1-e6215d2988cd

Verzió

Csatlakozás típusa	RJ45	Vezeték-keresztmetszet, max.	0 mm ²
Vezeték-keresztmetszet, min.	0 mm ²		

Általános adatok

Pólusszám	1	UL 94 éghetőségi osztály	V-0
Szigetelési ellenállás	1012 Ω	Dugaszolási ciklusok	750 (RJ45)
Típus	Dugó	Szennyezés súlyossága	3
Alapanyag	polikarbonát, üvegszál-erősítésű	Sorozat	ModuPlug
Névleges feszültség (DIN EN 61984)	0 V	Névleges lökfeszültség (DIN EN 61984)	0 kV
Névleges áram (DIN EN 61984)	0 A	Dugaszhelyek szükséges száma	1

Besorolások

ETIM 8.0	EC000438	ETIM 9.0	EC000438
ETIM 10.0	EC000438	ECLASS 14.0	27-44-02-18
ECLASS 15.0	27-44-02-18		

HDC MRJ45 PCADP MC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Drawings

www.weidmueller.com



HDC MRJ45 PCADP MC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accessories

RJ45-ös patchkábel a ModuPlug-hoz



Make your connections fit for the future With the advanced solutions from RockStar® ModuPlug Industrial applications are becoming increasingly complex. The demands being made of the connectivity used are growing at the same time. Functionality in the smallest of installation spaces, safe installation and a fast retrofitting process are just some of the product properties being called for. Not only does our RockStar® ModuPlug modular plug-in connector system meet current market requirements; it has been specially designed with the future in mind too. Using the individual modules, you combine all the necessary functions for power, signal and data transmission in a single interface. Thanks to the new variety of module sizes, you can fit more applications than ever before in one plug-in connector. The modules reduce the amount of space required and cut costs when compared with fixed-pole inserts and other modular plug-in connector systems. The sophisticated frames and modules can be installed with extreme ease and integrated into HDC enclosures with the IP65 and IP68 protection classes. You can even use the RockStar® ModuPlug to supplement existing applications without any need to make system adjustments. As an experienced Industrial Connectivity partner, Weidmüller offers ultra-modern connectivity with maximum reliability. So you can create customised solutions for future-proof connections with RockStar® too.

Általános rendelési adatok

Típus	HDC RJ4501 MMSCAT6-0020	Változat
Rendelési szám	2661950020	
GTIN (EAN)	4050118675351	
Qty.	1 ST	
Típus	HDC RJ4501 MMSCAT6-0030	Változat
Rendelési szám	2661950030	
GTIN (EAN)	4050118675368	
Qty.	1 ST	
Típus	HDC RJ4501 MMSCAT6-0040	Változat
Rendelési szám	2661950040	
GTIN (EAN)	4050118675375	
Qty.	1 ST	
Típus	HDC RJ4501 MMSCAT6-0050	Változat
Rendelési szám	2661950050	
GTIN (EAN)	4050118675382	
Qty.	1 ST	

HDC MRJ45 PCADP MC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accessories

Típus	HDC RJ4501 MMSCAT6-0060	Változat
Rendelési szám	2661950060	
GTIN (EAN)	4050118675399	
Qty.	1 ST	
Típus	HDC RJ4501 MMSCAT6-0070	Változat
Rendelési szám	2661950070	
GTIN (EAN)	4050118675504	
Qty.	1 ST	
Típus	HDC RJ4501 MMSCAT6-0080	Változat
Rendelési szám	2661950080	
GTIN (EAN)	4050118675511	
Qty.	1 ST	
Típus	HDC RJ4501 MMSCAT6-0090	Változat
Rendelési szám	2661950090	
GTIN (EAN)	4050118675528	
Qty.	1 ST	
Típus	HDC RJ4501 MMSCAT6-0100	Változat
Rendelési szám	2661950100	
GTIN (EAN)	4050118675535	
Qty.	1 ST	
Típus	HDC RJ4501 MMSCAT6-0150	Változat
Rendelési szám	2661950150	
GTIN (EAN)	4050118675542	
Qty.	1 ST	
Típus	HDC RJ4501 MMSCAT6-0200	Változat
Rendelési szám	2661950200	
GTIN (EAN)	4050118675559	
Qty.	1 ST	
Típus	HDC RJ4501 MMSCAT6-0250	Változat
Rendelési szám	2661950250	
GTIN (EAN)	4050118675566	
Qty.	1 ST	
Típus	HDC RJ4501 MMSCAT6-0300	Változat
Rendelési szám	2661950300	
GTIN (EAN)	4050118675573	
Qty.	1 ST	
Típus	HDC RJ4501 MMSCAT6-0400	Változat
Rendelési szám	2661950400	
GTIN (EAN)	4050118675580	
Qty.	1 ST	

HDC MRJ45 PCADP MC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accessories

Típus	HDC RJ4501 MMSCAT6-0500	Változat
Rendelési szám	2661950500	
GTIN (EAN)	4050118675597	
Qty.	1 ST	
Típus	HDC RJ4501 MMSCAT6-0600	Változat
Rendelési szám	2661950600	
GTIN (EAN)	4050118675603	
Qty.	1 ST	
Típus	HDC RJ4501 MMSCAT6-0700	Változat
Rendelési szám	2661950700	
GTIN (EAN)	4050118675610	
Qty.	1 ST	
Típus	HDC RJ4501 MMSCAT6-0750	Változat
Rendelési szám	2661950750	
GTIN (EAN)	4050118675627	
Qty.	1 ST	
Típus	HDC RJ4501 MMSCAT6-0800	Változat
Rendelési szám	2661950800	
GTIN (EAN)	4050118675634	
Qty.	1 ST	
Típus	HDC RJ4501 MMSCAT6-0900	Változat
Rendelési szám	2661950900	
GTIN (EAN)	4050118675641	
Qty.	1 ST	
Típus	HDC RJ4501 MMSCAT6-1000	Változat
Rendelési szám	2661951000	
GTIN (EAN)	4050118675658	
Qty.	1 ST	
Típus	HDC RJ4501 MMSCAT6-1500	Változat
Rendelési szám	2661951500	
GTIN (EAN)	4050118675665	
Qty.	1 ST	
Típus	HDC RJ4501 MMSCAT6-2000	Változat
Rendelési szám	2661952000	
GTIN (EAN)	4050118675672	
Qty.	1 ST	

HDC MRJ45 PCADP MC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Counterpart**Elektromos modulok****Flexible**

The four module sizes make for individual plug solutions that save a huge amount of space. The smaller pitch translates into an optimised design too.

Általános rendelési adatok

Típus	HDC MRJ45 GC F	Változat
Rendelési szám	2592030000	RJ45-modul, 50 V, 1 A, Pólusszám: 8, RJ45, Hüvely, Dugaszhelyek szükséges száma: 1
GTIN (EAN)	4050118600506	
Qty.	1 ST	