

**SAI-M23-BE-L-4/4****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**A kép illusztráció**

Az M23 kerek dugaszoló csatlakozók nagyszámú összeillesztési ciklust, magas áramtovábbítási kapacitást és magas érintkezősűrűséget nyújtanak minimális méretekkel.

Enclosures, inserts and crimp contacts need to be ordered separately.

**Általános rendelési adatok**

Változat	Sensor/Actuator plug-in connector, Insert
Rendelési szám	<a href="#">1995810000</a>
Típus	SAI-M23-BE-L-4/4
GTIN (EAN)	4032248925674
Qty.	1 Darab

## Technical data

## Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS	Megfelel
UL File Number Search	<a href="#">UL weboldal</a>
Tanúsítvány száma (UR)	E344862

## Méreték és tömegek

Nettó tömeg	10 g
-------------	------

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

## Egyedi igényekre szabható dugaszoló csatlakozók műszaki adatai


Pólusszám	8	Kódolás	nincs
Csatlakozás típusa	Krimpelhető csatlakozás	Ház fő anyaga	Hőre lágyuló poliamid, PA 6, PBT
Dugaszolási ciklusok	> 1000	Szennyezés súlyossága	3
Névleges áram	1 mm érintkező = 8 A, 2 mm érintkező = 28 A	Az érintkező típusa	Hüvely

## Besorolások


ETIM 8.0	EC003557	ETIM 9.0	EC003557
ETIM 10.0	EC003557	ECLASS 14.0	27-44-02-23
ECLASS 15.0	27-44-02-23		

Drawings

Csapkiosztás



Méretrajz



Technical data

No. of poles	5 + PE	4/4	
Number of contacts	6	4	4
Contact-ø	mm 2	1	2

4 times 1-mm female and 4 times 2-mm female

## SAI-M23-BE-L-4/4

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessories

## 1 mm




Az M23 kerek dugaszoló csatlakozók nagyszámú összeillesztési ciklust, magas áramtovábbítási kapacitást és magas érintkezősűrűséget nyújtanak minimális méretekkel.

Enclosures, inserts and crimp contacts need to be ordered separately.

## Általános rendelési adatok

Típus	SAI-M23-KBC-LS-0.25-1.0	Változat	
Rendelési szám	<a href="#">1995830000</a>	Sensor/Actuator plug-in connector, Crimp contact	
GTIN (EAN)	4032248925698		
Qty.	50 ST		

## 2 mm



Az M23 kerek dugaszoló csatlakozók nagyszámú összeillesztési ciklust, magas áramtovábbítási kapacitást és magas érintkezősűrűséget nyújtanak minimális méretekkel.

Enclosures, inserts and crimp contacts need to be ordered separately.

## Általános rendelési adatok

Típus	SAI-M23-KBC-L-0.75/2.50	Változat	
Rendelési szám	<a href="#">1995820000</a>	Sensor/Actuator plug-in connector, Crimp contact	
GTIN (EAN)	4032248925681		
Qty.	50 ST		
Típus	SAI-M23-KBC-L-2.5-4.0	Változat	
Rendelési szám	<a href="#">1170420000</a>	Sensor/Actuator plug-in connector, Crimp contact	
GTIN (EAN)	4032248962334		
Qty.	50 ST		

## SAI-M23-BE-L-4/4

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Accessories

## ...M23-hoz



A Weidmüller az érzékelő - működtető elem kábelezéshez szükséges szerszámok és tartozékok széles választékát kínálja.

## Általános rendelési adatok

Típus	SAI M23 CRIMPING TOOL 1	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1203840000</a>	Présszerszám jel- és hálózati érintkezőkhöz, 4 fogas krimpelés
GTIN (EAN)	4032248986934	
Qty.	1 ST	

## Standard ház



Az M23 kerek dugaszoló csatlakozók nagyszámú összeillesztési ciklust, magas áramtovábbítási kapacitást és magas érintkezősűrűséget nyújtanak minimális méretekkel.

Enclosures, inserts and crimp contacts need to be ordered separately.

## Általános rendelési adatok

Típus	SAI-M23-GS-L-11/17	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1440130000</a>	Sensor/Actuator plug-in connector, Empty enclosure
GTIN (EAN)	4050118246193	
Qty.	1 ST	
Típus	SAI-M23-GS-L-7/17	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1995800000</a>	Sensor/Actuator plug-in connector, Empty enclosure
GTIN (EAN)	4032248925667	
Qty.	1 ST	
Típus	SAI-M23-GSW-L-7/12	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1170280000</a>	Sensor/Actuator plug-in connector, Empty enclosure
GTIN (EAN)	4032248962327	
Qty.	1 ST	
Típus	SAI-M23-KS-L-7/17	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1170270000</a>	Sensor/Actuator plug-in connector, Empty enclosure
GTIN (EAN)	4032248962259	
Qty.	1 ST	

## SAI-M23-BE-L-4/4

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Accessories

Típus	SAI-M23-KSW-L-7/12	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1170290000</a>	Sensor/Actuator plug-in connector, Empty enclosure
GTIN (EAN)	4032248962242	
Qty.	1 ST	
Típus	SAIE-M23-L-EM	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1170320000</a>	Sensor/Actuator plug-in connector, Built-in plugs, Empty enclosure
GTIN (EAN)	4032248962419	
Qty.	1 ST	
Típus	SAIE-M23-L-HW	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1170340000</a>	Sensor/Actuator plug-in connector, Built-in plugs, Empty enclosure
GTIN (EAN)	4032248962297	
Qty.	1 ST	
Típus	SAIE-M23-L-RM	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1170310000</a>	Sensor/Actuator plug-in connector, Built-in plugs, Empty enclosure
GTIN (EAN)	4032248962358	
Qty.	1 ST	
Típus	SAIE-M23-L-VW	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1170300000</a>	Sensor/Actuator plug-in connector, Built-in plugs, Empty enclosure
GTIN (EAN)	4032248962341	
Qty.	1 ST	