

SAI-M23-GS-7/12**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Az M23 kerek dugaszoló csatlakozók nagyszámú összeillesztési ciklust, magas áramtovábbítási kapacitást és magas érintkezősűrűséget nyújtanak minimális méretekkel.

Enclosures, inserts and crimp contacts need to be ordered separately.

Általános rendelési adatok

Változat	Sensor/Actuator plug-in connector, Empty enclosure
Rendelési szám	1995840000
Típus	SAI-M23-GS-7/12
GTIN (EAN)	4032248926121
Qty.	1 Darab

Műszaki adatok

Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS	Megfelel
UL File Number Search	UL weboldal
Tanúsítvány száma (UR)	E344862

Méreték és tömegek

Nettó tömeg	71 g
-------------	------

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	1c533b66-fcff-4da5-b89f-fd55fbf5cb55

Egyedi igényekre szabható dugaszoló csatlakozók műszaki adatai


Ház fő anyaga	Vörösréz-cink ötvözet	Kábelátmérő, max.	12 mm
Kábelátmérő, min.	7 mm	Védelmi osztály	IP67, IP69K
Dugaszolási ciklusok	> 1000	Szennyezés súlyossága	3
Árnyékolás csatlakozás	Igen	Ház hőmérsékleti tartománya	-40...+125 °C

Besorolások

ETIM 8.0	EC003556	ETIM 9.0	EC003556
ETIM 10.0	EC003556	ECLASS 14.0	27-44-02-24
ECLASS 15.0	27-44-02-24		

Rajzok

Méretrajz



SAI-M23-GS-7/12

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Betétek



Az M23 kerek dugaszoló csatlakozók nagyszámú összeillesztési ciklust, magas áramtovábbítási kapacitást és magas érintkezősűrűséget nyújtanak minimális méretekkel.

Enclosures, inserts and crimp contacts need to be ordered separately.

Általános rendelési adatok

Típus	SAI-M23-BE-12	Változat
Rendelési szám	1995850000	Sensor/Actuator plug-in connector, Insert
GTIN (EAN)	4032248926145	
Qty.	1 ST	
Típus	SAI-M23-BE-12-G	Változat
Rendelési szám	1296730000	Sensor/Actuator plug-in connector, Insert
GTIN (EAN)	4050118094848	
Qty.	1 ST	
Típus	SAI-M23-BE-16	Változat
Rendelési szám	1170090000	Sensor/Actuator plug-in connector, Insert
GTIN (EAN)	4032248962228	
Qty.	1 ST	
Típus	SAI-M23-BE-17	Változat
Rendelési szám	1170110000	Sensor/Actuator plug-in connector, Insert
GTIN (EAN)	4032248962198	
Qty.	1 ST	
Típus	SAI-M23-BE-19	Változat
Rendelési szám	1170130000	Sensor/Actuator plug-in connector, Insert
GTIN (EAN)	4032248962082	
Qty.	1 ST	
Típus	SAI-M23-BE-6	Változat
Rendelési szám	1170020000	Sensor/Actuator plug-in connector, Insert
GTIN (EAN)	4032248962020	
Qty.	1 ST	
Típus	SAI-M23-BE-7	Változat
Rendelési szám	1170040000	Sensor/Actuator plug-in connector, Insert
GTIN (EAN)	4032248962006	
Qty.	1 ST	
Típus	SAI-M23-BE-9	Változat
Rendelési szám	1170060000	Sensor/Actuator plug-in connector, Insert
GTIN (EAN)	4032248962112	
Qty.	1 ST	

SAI-M23-GS-7/12

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Típus	SAI-M23-SE-12	Változat
Rendelési szám	1170070000	Sensor/Actuator plug-in connector, Insert
GTIN (EAN)	4032248962044	
Qty.	1 ST	
Típus	SAI-M23-SE-16	Változat
Rendelési szám	1170080000	Sensor/Actuator plug-in connector, Insert
GTIN (EAN)	4032248962136	
Qty.	1 ST	
Típus	SAI-M23-SE-17	Változat
Rendelési szám	1170100000	Sensor/Actuator plug-in connector, Insert
GTIN (EAN)	4032248962181	
Qty.	1 ST	
Típus	SAI-M23-SE-19	Változat
Rendelési szám	1170120000	Sensor/Actuator plug-in connector, Insert
GTIN (EAN)	4032248962068	
Qty.	1 ST	
Típus	SAI-M23-SE-6	Változat
Rendelési szám	1170000000	Sensor/Actuator plug-in connector, Insert
GTIN (EAN)	4032248962037	
Qty.	1 ST	
Típus	SAI-M23-SE-7	Változat
Rendelési szám	1170030000	Sensor/Actuator plug-in connector, Insert
GTIN (EAN)	4032248962143	
Qty.	1 ST	
Típus	SAI-M23-SE-9	Változat
Rendelési szám	1170050000	Sensor/Actuator plug-in connector, Insert
GTIN (EAN)	4032248962167	
Qty.	1 ST	