

**PAC-S300-SL20-AY0-5M****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Az üzemek egyre növekvő bonyolultságával, bizonyos PLC-k elavulásával és az I/O jelek számának elkerülhetetlen növekedésével sok létesítményben és üzemben a meglévő vezérlőket újakra kell cserélni, a meglévő terepi kábelezés módosítása nélkül. A Weidmüller adaptereinek, konfekcionált kábeleinek és interfészeinek használatával a PLC-rendszer cseréje egyszerűen és biztonságosan megoldható: a meglévő terepi kábelezést a felhasználók megtarthatják, tesztelhetik az új rendszert és a szerelés miatti üzemkiesést a minimumon tarthatják.

**Általános rendelési adatok**

|                |                                      |
|----------------|--------------------------------------|
| Rendelési szám | 2004860050                           |
| Típus          | <a href="#">PAC-S300-SL20-AY0-5M</a> |
| GTIN (EAN)     | 4099986594265                        |
| Qty.           | 1 Darab                              |

## PAC-S300-SL20-AY0-5M

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Technical data

### Tanúsítványok

ROHS Megfelel

### Méreték és tömegek

Nettó tömeg 1 118 g

### Hőmérsékletek

Üzemi hőmérséklet

### Termékek környezetvédelmi megfelelése

|  |                                      |
|--|--------------------------------------|
| RoHS megfelelési állapot                 | Megfelel, kivétellel                 |
| RoHS alóli kivétel (ha van/ismert ilyen) | 6c                                   |
| REACH SVHC                               | Lead 7439-92-1                       |
| SCIP                                     | 4bbf2c0d-0764-4fc8-bb24-9351c28c190d |

### Általános adatok

|                       |  |                       |                      |
|-----------------------|--|-----------------------|----------------------|
| Kábelhossz            | 5 m  | Alapanyag             | PVC                  |
| Kábel                 | Árnyékolás nélküli, egymagos               | Interfész csatlakozó  | 2 x BLC 5.08/10/180R |
| Csatlakozó, PLC oldal | SIEMENS S7300<br>6ES7921-3AH00-1AA0<br>20P | Vezetékkeresztmetszet | 0.50 mm <sup>2</sup> |

### Villamos adatok

Névleges feszültség  $\leq 250$  Vdc  $\leq 250$  Vac

### Besorolások

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000237    | ETIM 9.0    | EC000237    |
| ETIM 10.0   | EC000237    | ECLASS 14.0 | 27-24-22-20 |
| ECLASS 15.0 | 27-24-22-20 |             |             |