


**HDC MFGL 10B AC****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Simple**

The innovative sliding frame has two defined lock-in positions for opening and closing. This enables simple and tool-free module assembly.

**Általános rendelési adatok**

|                |                            |
|----------------|----------------------------|
| Változat       | Frame                      |
| Rendelési szám | <a href="#">2736990000</a> |
| Típus          | HDC MFGL 10B AC            |
| GTIN (EAN)     | 4050118823042              |
| Qty.           | 1 Darab                    |

## HDC MFGL 10B AC

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Tanúsítványok

|      |          |
|------|----------|
| ROHS | Megfelel |
|------|----------|

## Méretetek és tömegek

|             |          |                  |             |
|-------------|----------|------------------|-------------|
| Mélység     | 37.35 mm | Mélység (coll)   | 1.4705 inch |
| Szélesség   | 64 mm    | Szélesség (coll) | 2.5197 inch |
| Nettó tömeg | 67.54 g  |                  |             |

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

|                                          |                                      |
|------------------------------------------|--------------------------------------|
| RoHS megfelelési állapot                 | Megfelel, kivétellel                 |
| RoHS alóli kivétel (ha van/ismert ilyen) | 6c                                   |
| REACH SVHC                               | Lead 7439-92-1                       |
| SCIP                                     | 425d5315-3039-4ee5-aab3-6b6a65cc297f |

## Általános adatok

|                             |                  |                      |          |
|-----------------------------|------------------|----------------------|----------|
| Telepítési szerkezeti méret | 4                | Dugaszolási ciklusok | ≥ 500    |
| Alapanyag                   | Cink présöntvény | Sorozat              | ModuPlug |
| Vezetőcsap verziója         | hosszú           | Foglalatok száma     | 3        |

## Fontos megjegyzés

|                  |                                                                         |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Termékinformáció | A PE csatlakozás már nem elérhető a vezetőcsappal rendelkező verzióhoz. |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|

## Besorolások

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC002312    | ETIM 9.0    | EC002312    |
| ETIM 10.0   | EC002312    | ECLASS 14.0 | 27-44-02-92 |
| ECLASS 15.0 | 27-44-02-92 |             |             |

